

DÉTENDEURS DE LIGNE LH-L 200-10-15



- Détendeur - Simple détente
- Montage sur canalisation ou tableau
- Adapté aux gaz purs et mélanges, non corrosifs
- En laiton chromé

Laboratoires et Analyses

Domaines d'application

Les détendeurs LH sont destinés à l'alimentation d'un réseau de distribution en basse pression à partir d'une source haute pression.

Conçu pour la mise en œuvre de :

Gaz purs non corrosifs jusqu'à N60 dont ALPHAGAZ™ 1 & 2,
Mélanges non corrosifs de concentration supérieure à 1 ppm

Spécifications

Pression maximale d'entrée à 15°C...200 bar

Pression de sortie 1 à 10 bar

Débit nominal en azote 15 Nm³/h*

Pression de début d'ouverture 16 bar

Matières

Corps..... Laiton chromé

Les + qui font la différence

Utilisation simplifiée :


Une seule pression d'utilisation fixe.

Modulable :

Les deux sorties disponibles permettent d'alimenter plusieurs applications avec les différents accessoires pour s'adapter et évoluer selon vos besoins

Encombrement

Poids net : 1 kg



Manuel d'emploi

OP 250 - LH-L

Description du raccordement :

Selon nature et diamètre de la canalisation.

Raccordement

- Raccordement d'entrée :** 1 port d'entrée Ø 16 x 1,336 SI femelle
- Raccordement de sortie :** 2 ports de sortie G 3/8 BSPP femelle
- Raccordement soupape :** Raccord double bague 6mm en Laiton-Cr, Bagues en laiton

Configuration du modèle

Les détendeurs sont livrés avec ou sans raccords de sortie (à monter selon les cas). Ils sont équipés d'origine d'un manomètre de pression.

Produits

Référence	Designation courte	Gaz	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Matière
15546	DET LH 200-10-15	Melanges	Ø 16x1,336 SI femelle	G 3/8 BSPP F	Laiton

Options

	Référence	Désignation longue		Référence	Désignation longue
	16516	Raccord G 3/8 BSPP Mâle avec Olive crantée pour tuyau souple Ø Int. 4 à 6 mm		16526	Raccord Laiton chromé G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 8 mm Laiton *Joint plat PTFCE
	16521	Raccord Laiton chromé G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 1/8" Laiton *Joint plat PTFCE		16558	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 6 mm Inox *Joint plat PTFCE
	16522	Raccord Laiton chromé G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 6 mm Laiton *Joint plat PTFCE		16562	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 8 mm Inox *Joint plat PTFCE
	16523	Raccord Laiton chromé G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 1/4" Laiton *Joint plat PTFCE		16564	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 3/8" Inox *Joint plat PTFCE
	16524	Raccord Laiton chromé G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 10 mm Laiton *Joint plat PTFCE		16565	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 1/4" Inox *Joint plat PTFCE

	Référence	Désignation longue
	16566	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 1/8" Inox *Joint plat PTFCE
	16567	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 10 mm Inox *Joint plat PTFCE

	Référence	Désignation longue
	16569	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 12 mm Inox *Joint plat PTFCE
	19286	Raccord G3/8 BSPP M Olive Ø8-10MM LT

Pièces de rechange

Référence	Référence	Désignation longue
15546	17141	Joint plat PTFCE (Kel-F®) 14,5x10x2