

CONNECTEUR



- Instant click-on connector saves time and effort.
- You can change over cylinders in seconds
- slogan_matiere_31

Soudage, Process industriels

Domaines d'application

Conçu pour :

Argon and Argon inert mixture

A l'exception de :

Oxidizing and flammable mixtures are excluded

Spécifications

Pression maximale d'entrée à 15°C...200 bar

Débit nominal en azote.....30 l/min

Température de fonctionnement : -20°C à +65°C.

Matières

Corps..... Brass CW617N

Siège PA 6.6

Filtre Bronze fritté

Joint EPDM EP851

Alerte Sécurité

🔗 alert_securite_27

Encombrement

Longueur (L) : 101 mm

Hauteur (H) : 197 mm

Profondeur (D) : 160 mm

Poids net : 1.43 kg

