

# ANTI-RETOURS PARE-FLAMME 665 FF 02



- Clapet anti-retour pare-flamme
- Montage sur détendeur et fin de ligne
- Adapté aux gaz de qualité industrielle
- En laiton

Soudage, Coupage, Traitement thermique, Process industriels

## Domaines d'application

Les anti-retours pare-flammes sont des organes de protection et de sécurité. Ils sont recommandés pour toutes les applications flamme, mettant en oeuvre des gaz combustibles.

### Conçu pour la mise en oeuvre de :

Oxygène de qualité industrielle

## Spécifications

Pression d'utilisation max / Débit O<sub>2</sub> : 10 bar / 43  
max : .....m<sup>3</sup>/h

Pression d'utilisation max / Débit Air : 10 bar / 45  
max : .....m<sup>3</sup>/h

### INFO +

Remplacement systématique en cas de retour de flamme ou de détérioration.

## Produits

Référence	Designation courte	Gaz	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Matière
154174	ARPF 665 FF O2 M16X1,5 RH - M16X1,5 RH M	Air, O2	M16x1.5 F	M16x1.5 M	Laiton
154176	ARPF 665 FF O2 G3/8 RH - G3/8 RH M	Air, O2	G 3/8 BSPP F	G 3/8 BSPP M	Laiton