

SOUPAPES: AHF



- Soupape de sécurité
- Montage sur détendeur
- Adapté aux gaz purs
- En laiton chromé

Laboratoires et Analyses, Process industriels

Domaines d'application

Protection optimale des équipements de détente et des canalisations.

Montage sur détendeurs DHPS et en option avec détendeurs DHP

Conçu pour :

L'évacuation de surpressions accidentelles

Spécifications

Fonctionnement horizontal et vertical

Pression d'ouverture :XXX

Débit.....---

Température de fonctionnement : -20°C à +65°C., < 10-6mbar l/s [He]

Matières

Corps en laiton chromé

Joint NBR

Alerte Sécurité

☑ Durée d'utilisation maximale: 10 ans

Les + qui font la différence

Performantes :

Passage instantané de la position "fermée" à la position "ouverte"

Sûre :

Pas de risque de collage

INFO +

Soupapes marquées CE selon la directive 2014/68/UE et conformes à la norme EN ISO 4126-1.

Encombrement

Hauteur (H) : 96 mm

Ø1 : 36 mm

Poids net : 0.5 kg



Manuel d'emploi

OP

Raccordement

Raccordement soupape : Port de sortie : G 3/8 BSPP F

Produits

Référence	Designation courte	Gaz	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Matière
16218	SOUPAPE COLLECT. LAITON 62 BAR	Gaz purs	G 3/8 BSPP M	G 3/8 BSPP F	Laiton
16219	SOUPAPE COLLECT. LAITON NBR 210 BAR	Gaz purs	G 3/8 BSPP M	G 3/8 BSPP F	Laiton
16220	SOUPAPE COLLECT. LAITON NBR 125 BAR	Gaz purs	G 3/8 BSPP M	G 3/8 BSPP F	Laiton