

# DÉTENDEURS DE LIGNE GM 15



Not Found

- Détendeur très basse pression
- Montage sur canalisation
- Adaptée au propane
- En ZAMAK

Process industriels

## Domaines d'application

Les détendeurs GM sont utilisés pour les applications nécessitant le maintien d'atmosphères actives ou inertes à très faible pression et grand débit.

**Conçu pour la mise en œuvre de :**  
Propane

## Spécifications

Pression maximale d'entrée à 15°C...4 bar  
Pression de sortie .....20 à 60 mbar  
Débit nominal en azote .....8.25 Nm<sup>3</sup>/h\*

## Matières

Corps.....Zamak 3

# Encombrement

Poids net : 1.8 kg

## Raccordement

**Raccordement d'entrée** : 1 port d'entrée G 3/4" mâle

**Raccordement de sortie** : 1 port de sortie G 3/4" mâle

## Configuration du modèle

Les détendeurs sont livrés équipés d'un manomètre de pression de sortie.

## Description du raccordement :

Selon nature et diamètre de la canalisation.

## Produits

Référence	Designation courte	Gaz	Pression d'entrée	Pression de sortie	Débit	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Matière
18158	DET GM 15	C3H8	4 bar	60 mbar	8.25 Nm³/h	G 3/4 BSPP mâle	G 1/4"	Zamak 3