




# Encombrement

**Longueur (L) :** 205 mm  
**Hauteur (H) :** 1700 mm  
**Hauteur (H1) :** 170 mm  
**Profondeur (D) :** 330 mm  
**Poids net :** 4.6 kg



# Manuel d'emploi

OP 360

# Raccordement

**Raccordement d'entrée :** 2 ports d'entrée + 2 pour options Ø 16 x 1,336 SI femelle

**Raccordement de sortie :** 1 port de sortie + 1 port pour collecter la purge G3/8 BSPP femelle

**Raccordement soupape :** Raccord double bague en acier inoxydable 6mm

# Configuration du modèle

Les kits de module dédiés à la mise en oeuvre de un ou plusieurs gaz, sont livrés équipés d'une platine de détente, de vannes d'arrêt et de purge intégrées dans un bloc vanne, de manomètres haute pression et basse pression, d'une soupape de sécurité. Sont également fournis, non montés, une vanne d'arrêt avec raccords et, selon le gaz, un kit d'orifice calibré. A fixer à côté du module, deux panneaux : Procédure de changement de bouteilles/cadres et consignes "Sécurité Gaz". Les kits de flexibles ou de lyres, fournis avec un raccord anti-fouet + filtre et un râtelier en cas d'utilisation avec bouteilles, sont à commander séparément. En option : Réchauffeurs GHT, Alarmes BarAL, Balance LIBRA, Rampes d'extensions

# Produits

Référence	Designation courte	Gaz	Pression d'entrée	Pression de sortie	Débit	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Matériau
15307	MOD ML2 200-10-50	Gaz purs	200 bar	10 bar	50 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI femelle	G 3/8 BSPP F	Laiton chromé
162878	MOD ML2 200-10-50 O2-N2O	O2	200 bar	10 bar	50 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI femelle	G 3/8 BSPP F	Laiton
162912	MOD ML2 200-10-50 H2	H2	200 bar	10 bar	50 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI femelle	G 3/8 BSPP F	Laiton
162905	MOD ML2 200-10-50 GN-AIR-CO2	Gaz inertes	200 bar	10 bar	50 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI femelle	G 3/8 BSPP F	Laiton

# Options

Référence	Désignation longue
15411	RAMPE EXTENSION 1-3 BOUTEILLES CLSA2
16398	Raccord Anti-retour *Entrée M20x1,5 M *Sortie Ø 16x1,336 SI M Laiton-Cr EPDM

Référence	Désignation longue
16474	Raccord 16x1,336 SI Mâle *Double bague Diam. Ext. 10 mm - Inox
17029	TUBE INOX 316L Ø 10MM EP 1,5MM L=0.60M

	Référence	Désignation longue
	19329	Bouchon - Entrée Bloc-Vannes de Centrales, Modules, Potelets - 16 x 1,336 SI M + Joint Torique
	152663	Kit autoclants multilingues Procédure de changement de bouteilles ou cadres
	153687	Consigne de sécurité gaz O2-N2O

	Référence	Désignation longue
	153689	Consigne de sécurité Gaz inertes
	155103	Consigne de sécurité Gaz combustibles

## Pièces de rechange

Référence	Ref Pièce détachée	Désignation longue
15307	17141	Joint plat PTFCE (Kel-F®) 14,5x10x2
	18551	Manomètre de 0 à 25 Bar Laiton boitier en Inox Ø 50mm Entrée arrière G1/4 pour ECOGAZ
	19329	Bouchon - Entrée Bloc-Vannes de Centrales, Modules, Potelets - 16 x 1,336 SI M + Joint Torique
	167800	KIT de Joints plat pour manomètre M10x1 (2 joints)
	175876	SOUPAPE ECOGAZ corps laiton / EPDM P. Etanchéité 2
	175878	KIT DETENDEUR DE RECHANGE gauche pour Centrale ECO
	175879	KIT DETENDEUR DE RECHANGE droit pour Centrale ECOG
162878	17141	Joint plat PTFCE (Kel-F®) 14,5x10x2
	18884	Soupape de sécurité ECOGAZ 50 bar
	19329	Bouchon - Entrée Bloc-Vannes de Centrales, Modules, Potelets - 16 x 1,336 SI M + Joint Torique
	19403	Bloc vanne-purge pour Centrales et Modules ECOGAZ
	175874	Soupape de sécurité ECOGAZ 80 bar G 3/8 BSPP M laiton/EPDM
	175886	KIT DETENDEUR DE RECHANGE gauche pour Centrale ECO
	175887	KIT DETENDEUR DE RECHANGE droit pour Centrale ECOG
162912	17141	Joint plat PTFCE (Kel-F®) 14,5x10x2
	18884	Soupape de sécurité ECOGAZ 50 bar
	19329	Bouchon - Entrée Bloc-Vannes de Centrales, Modules, Potelets - 16 x 1,336 SI M + Joint Torique
	19403	Bloc vanne-purge pour Centrales et Modules ECOGAZ
	175874	Soupape de sécurité ECOGAZ 80 bar G 3/8 BSPP M laiton/EPDM
	175886	KIT DETENDEUR DE RECHANGE gauche pour Centrale ECO
	175887	KIT DETENDEUR DE RECHANGE droit pour Centrale ECOG
162905	17141	Joint plat PTFCE (Kel-F®) 14,5x10x2
	18884	Soupape de sécurité ECOGAZ 50 bar
	19329	Bouchon - Entrée Bloc-Vannes de Centrales, Modules, Potelets - 16 x 1,336 SI M + Joint Torique

Référence	Ref Pièce détachée	Désignation longue
162905	19403	Bloc vanne-purge pour Centrales et Modules ECOGAZ
	175874	Soupape de sécurité ECOGAZ 80 bar G 3/8 BSPP M laiton/EPDM
	175886	KIT DETENDEUR DE RECHANGE gauche pour Centrale ECO
	175887	KIT DETENDEUR DE RECHANGE droit pour Centrale ECOG