

# DÉTENDEURS DIM-GLC 25-3-5 T PURGE



- Détendeur Basse Pression - Simple détente
- Montage sur bouteille
- Adapté aux gaz liquéfiés corrosifs en phases gazeuses
- En acier inoxydable

Laboratoires et Analyses

## Domaines d'application

### Conçu pour la mise en œuvre de :

Gaz purs jusqu'à N60 dont ALPHAGAZ™ 1 & 2, Mélanges réactifs

### A l'exception de :

Dioxyde de carbone

## Spécifications

Pression maximale d'entrée à 15°C...25 bar

Débit nominal en azote .....5 m<sup>3</sup>/h\*

Pression de début d'ouverture .....5 bar

Mise sous vide possible pour purges occasionnelles, Taux de fuite intérieur/extérieur ≤ 3x10<sup>-9</sup> mbar.l/s d'hélium., Température de fonctionnement : -20°C à +50°C.

## Matières

Corps.....	Acier inoxydable 316L
Siège .....	Acier inoxydable 316
Clapet.....	Acier inoxydable 316L garni PTFCE
Membrane .....	Hastelloy C®
Filtre .....	Monel 400®
Soupape.....	Acier inoxydable/FKM
Joint .....	PTFCE

# Manuel d'emploi

OP 150 - DIM-GLC

# Raccordement

**Raccordement d'entrée** : Raccord HP selon le type de gaz

**Raccordement de sortie** : 2 ports de sortie G 3/8 BSPP femelle

**Raccordement soupape** : Raccord double bague en acier inoxydable 6mm

## Produits

Référence	Designation courte	Gaz	Pression d'entrée	Pression de sortie	Débit	Raccord d'entrée	Forme du raccord d'entrée	Raccord de sortie	Matière
210790	REG DIM-GLC 25-3-5 T PURGE NF J/B3 - CF	Corrosifs, Toxiques	25 bar	3 Bar	5 Nm³/h	NF J		DB 6mm	Acier inoxydable
210791	REG DIM-GLC 25-3-5 T PURGE NF E - CF 6 M	Corrosifs	25 bar	3 Bar	5 Nm³/h	NF E		DB 6mm	Acier inoxydable
210794	REG DIM-GLC 25-3-5 T PURGE DIN 8 - CF 6	Corrosifs	25 bar	3 Bar	5 Nm³/h	DIN 477-1 Nr. 8	Serrage à la clé Inox	DB 6mm	Acier inoxydable
210795	REG DIM-GLC 25-3-5 T PURGE DIN 7 - CF 6	Corrosifs	25 bar	3 Bar	5 Nm³/h	DIN 477-1 Nr. 7	Serrage à la clé Inox	DB 6mm	Acier inoxydable
210796	REG DIM-GLC 25-3-5 T PURGE DIN 5 - CF 6	Corrosifs	25 bar	3 Bar	5 Nm³/h	DIN 477-1 Nr. 5	Serrage à la clé Inox	DB 6mm	Acier inoxydable
210797	REG DIM-GLC 25-3-5 T PURGE DIN 1 - CF 6	Gaz inflammable / mélange	25 bar	3 Bar	5 Nm³/h	DIN 477-1 Nr. 1	Serrage à la clé Inox	DB 6mm	Acier inoxydable