

DÉTENDEURS DE LIGNE

DCN800 AG 50-12-900 FOOD



- Détendeur Basse Pression - Simple détente
- Montage sur canalisation
- Adapté aux gaz de qualité alimentaire. Conforme à la réglementation alimentaire (CE) n°1935/2004
- En laiton nickelé

Industrie Agro-alimentaire, Boissons

Domaines d'application

Conçu pour la mise en œuvre de :

Gaz de la gamme ALIGAL™

Spécifications

Pression maximale d'entrée à 15°C... 50 bar

Débit nominal en azote 900 Nm³/h*

Température de fonctionnement : -20°C à +50°C.

*Débit nominal en azote à 15°C.

Matières

Corps.....	Laiton nickelé
Siège	Laiton
Clapet.....	Laiton garni EPDM
Membrane	PA-FKM, EPDM
Filtre	Monel®
	Mécanisme en alliage cuivreux, Ø
Manomètre	50mm
Joint	Cuivre, EPDM

Monel® est une marque déposée de Special Metals Corporation

Les + qui font la différence

Référence de la nouvelle gamme Food

Encombrement


Longueur (L) : 94 mm

Hauteur (H) : 218 mm

Profondeur (D) : 127 mm

Ø1 : 50 mm

Poids net : 2.5 kg



Manuel d'emploi


OP 212 - DCn800

Raccordement

Raccordement d'entrée : 1 port d'entrée G 1" femelle

Raccordement de sortie : 1 port de sortie G 1" femelle

Courbe de débit



Produits

Référence	Designation courte	Gaz	Pression d'entrée	Pression de sortie	Débit	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Matière
193963	DET DCN800 AG 50-12-900 FOOD	Air, CO2, Gaz inertes, H2, O2	50 bar	12 bar	900 Nm³/h	G 1 BSPP F	G 1 BSPP F	Laiton

Pièces de rechange

Référence	Ref Pièce détachée	Désignation longue
193963	18531	Manomètre de 0 à 16 Bar Ø 50mm Entrée arrière G1/4
	160143	KIT JOINTS Cu pour Manometre G1/4" de DCn100-300-5