


Encombrement

Longueur (L) : 41 mm
Hauteur (H) : 105 mm
Profondeur (D) : 100 mm
Ø1 : 50 mm
Poids net : 0.5 kg



Manuel d'emploi

OP 250 - BS


Raccordement

Raccordement d'entrée : 2 ports d'entrée G 3/8 BSPP femelle
Raccordement de sortie : 2 ports de sortie G 3/8 BSPP femelle

Description du raccordement :

Selon nature et diamètre de la canalisation.

Courbe de débit



Configuration du modèle

Les détendeurs sont livrés avec ou sans raccords (à monter selon les cas). Ils sont équipés d'origine d'un manomètre basse pression.

Produits

Référence	Designation courte	Gaz	Pression d'entrée	Pression de sortie	Débit	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Matière
15831	DET BS 50-3-2,5	Melanges	50 bar	3 bar	2.5 Nm³/h	G 3/8 BSPP F	G 3/8 BSPP F	Laiton
15833	DET BS 50-3-2,5 G3/8 BSPP M	Melanges	50 bar	3 bar	2.5 Nm³/h	G 3/8 BSPP M	G 3/8 BSPP F	Laiton
15834	DET BS 50-3-2,5 G3/8 BSPP M - KIT N°2	Melanges	50 bar	3 bar	2.5 Nm³/h	G 3/8 BSPP M	KIT N°2	Laiton
87568	DET BS 50-3-2,5 DB 6MM - DB 6MM	Melanges	50 bar	3 bar	2.5 Nm³/h	DB 6mm	DB 6mm	Laiton
87567	DET BS 50-3-2,5 DB 10MM - DB 10MM	Melanges	50 bar	3 bar	2.5 Nm³/h	DB 10mm	DB 10mm	Laiton

Options

	Référence	Désignation longue
	16516	Raccord G 3/8 BSPP Mâle avec Olive crantée pour tuyau souple Ø Int. 4 à 6 mm
	16521	Raccord Laiton chromé G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 1/8" Laiton *Joint plat PTFCE
	16522	Raccord Laiton chromé G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 6 mm Laiton *Joint plat PTFCE
	16523	Raccord Laiton chromé G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 1/4" Laiton *Joint plat PTFCE
	16524	Raccord Laiton chromé G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 10 mm Laiton *Joint plat PTFCE
	16526	Raccord Laiton chromé G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 8 mm Laiton *Joint plat PTFCE
	16532	Raccords Inox G3/8 BSPP Mâle *Kit N°2 DB Ø Ext. 1/8" et 6 mm Inox *Joint plat PTFCE
	16558	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 6 mm Inox *Joint plat PTFCE

	Référence	Désignation longue
	16562	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 8 mm Inox *Joint plat PTFCE
	16564	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 3/8" Inox *Joint plat PTFCE
	16565	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 1/4" Inox *Joint plat PTFCE
	16566	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 1/8" Inox *Joint plat PTFCE
	16567	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 10 mm Inox *Joint plat PTFCE
	16569	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 12 mm Inox *Joint plat PTFCE
	19286	Raccord G3/8 BSPP M Olive Ø8-10MM LT

Pièces de rechange

Référence	Ref Pièce détachée	Désignation longue
15831	15999	Manomètre Indic. Pression : -1+3+5 bar Ø50 mm *Entrée verticale M10x1
	17141	Joint plat PTFCE (Kel-F®) 14,5x10x2