

# DÉTENDEURS DE LIGNE DCN800 AG 50-6-600 FOOD



- Détendeur Basse Pression - Simple détente
- Montage sur canalisation
- Adapté aux gaz de qualité alimentaire. Conforme à la réglementation alimentaire (CE) n°1935/2004
- En laiton nickelé

Industrie Agro-alimentaire, Boissons

## Domaines d'application

Conçu pour la mise en œuvre de :

Gaz de la gamme ALIGAL™

## Spécifications

Pression maximale d'entrée à 15°C... 50 bar

Débit nominal en azote..... 600 m<sup>3</sup>/h\*

Température de fonctionnement : -20°C à +50°C.

\*Débit nominal en azote à 15°C.

## Matières

Corps.....	Laiton nickelé
Siège .....	Laiton
Clapet.....	NBR
Membrane .....	PA-FKM, EPDM
Filtre .....	Monel®
	Mécanisme en alliage cuivreux, Ø
Manomètre .....	50mm
Joint.....	Cuivre, EPDM

## Les + qui font la différence

Référence de la nouvelle gamme Food

# Encombrement


Longueur (L) : 94 mm

Hauteur (H) : 218 mm

Profondeur (D) : 127 mm

Ø1 : 50 mm

Poids net : 2.5 kg



# Manuel d'emploi


OP 212 - DCn800

# Raccordement

Raccordement d'entrée : 1 port d'entrée G 1" femelle

Raccordement de sortie : G 1 BSPP femelle

# Courbe de débit



# Produits

Référence	Designation courte	Gaz	Pression d'entrée	Pression de sortie	Débit	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Matière
193962	DET DCN800 AG 50-6-600 FOOD	Air, CO2, Gaz inertes, H2, O2	50 bar	6 bar	600 Nm³/h	G 1 BSPP F	G 1 BSPP F	Laiton