

TRANSMETTEURS DE PRESSION BDS-17600 EX 250



- Adapté aux gaz purs et aux gaz de qualité industrielle
- En acier inoxydable

Laboratoires et Analyses, Process industriels

Domaines d'application

Les transmetteurs BDS-17600 Ex sont principalement utilisés avec les stations de 1ère détente pour indiquer le niveau de remplissage des bouteilles Ils peuvent être raccordés au système de signalisation BarAL SI

Conçu pour :
Gaz comprimés

Les + qui font la différence

Faciles à utiliser et sûrs : Dégraissé Oxygène. Montage aisé avec raccord coudé. Conforme à : PED 97/23/EC , EMC 2004/108/EC, Directive ATEX 94/9/EC, EN 61326.

Encombrement

Poids net : 120 g

Raccordement

Raccordement d'entrée : G 1/4" mâle

Produits

| Référence | Désignation courte | Gaz | Raccord d'entrée | Matière |
|-----------|--|-----------------|------------------|------------------|
| 131691 | TRANSMETTEUR BDS-17600 EX 250 BAR ATEX | Gaz inertes, O2 | G 1/4 BSPP mâle | Acier inoxydable |

Options

| | Référence | Désignation longue |
|---|-----------|---|
|  | 16407 | Raccord intermédiaire coudé G 1/4 BSPP F - Ø 16 x 1,336 SI M 200 bar Laiton |