

# MODULES

## MI 200-10-10



- Gastoevoer voor leidingnet
- Aansluiting van 2x1 of 2x2 cilinders of bundels 200 bar
- Geschikt voor zuivere gassen en toxische mengsels
- In roestvast staal

Labo & Analyse

### Toepassingsgebieden

#### Ontworpen voor implementatie van:

Ammoniak, Niet-corrosieve zuivere gassen tot N60 waaronder ALPHAGAZ™ 1 & 2, Niet-corrosieve mengsels met concentratie boven 1 ppm

### Specificaties

Maximale ingangsdruk bij 15°C ..... 200 bar

Uitgangsdruk ..... 10 bar

Nominaal debiet in N2 ..... 10 Nm<sup>3</sup>/h\*

Overdrukventiel bar: ..... 16 bar

Interne/externe lekdichtheid ≤ 3x10<sup>-7</sup> mbar.l/s helium, Bedrijfstemperatuur: -20°C tot + 50°C

\*Debiet bij maximale uitgangsdruk (P2) gegarandeerd tot een inlaatdruk gelijk aan 2P2 + 1 bar.

### Materialen

Frame.....	Roestvast staal
	Lichaam in roestvast staal 316L, Klep in roestvast staal 316L, Membraan in 304 roestvast staal,
Reduceerventiel.....	Zitting in PTFCE
	Klep in roestvast staal 316L gecoat met PTFCE, Membraan in Hastelloy C®, Zitting in roestvast staal 316L, Lichaam in roestvast
Kranenblok.....	staal 316L
	Omhulsel in roestvast staal Ø 50
Manometer: .....	mm
	Aansluiting gecalibreerd op 16
Overdrukventiel: .....	bar


Hastelloy® is een handelsmerk van Haynes International, Inc.

### Veiligheidswaarschuwing:

⚠ Opgepast! In geval van toxische en corrosieve gassen dienen alle afblaaspopen en overdrukventielen afgeleid te worden.

## Dimensies:

Lengte (L): : 200 mm  
 Hoogte (H): : 170 mm  
 Diepte (D): : 330 mm  
 Nettogewicht : 4.6 kg



## Handleiding:

OP 360

## Aansluiting

**Ingangskoppeling:** 2 ingangen + 2 voor opties Ø 16 x 1,336 SI vrouwelijk

**Uitgangskoppeling:** 1 uitgang G 3/8 BSPP vrouwelijk



**Aansluiting overdrukventiel:** Dubbele snijringkoppeling RVS 6mm, snijringen in RVS

## Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Ingangskoppeling:	Uitgangskoppeling:	Materiaal
15394	PLATINE DETENTE MI 240-10-10.S	Zuivere gassen	Ø 16x1,336 SI vrouwelijk	G 3/8 BSPP Vrouwelijk	Roestvast staal

## Options

	Referentie	Long designation
	15421	CILINDER EXTENSIEBALK 1-3 CIL. CiSA
	16399	Koppeling Rvs Buit M20X1,5 Zonder Ar
	16401	Koppeling Rvs Buit M20X1,5 Met Ar Viton
	16403	Koppeling M20X1,5/16X1,336 Buit
	16474	KOPPELING 16*1,33SI/DB10MM RVS
	16597	Blind Plug Ø16X1,336 SI M SS PTFE
	17029	PIJP D10MMx1,5 L0.60M 316L
	152663	KIT AUTOCOLLANTS CHANGT BOUT/CAD

	Referentie	Long designation
	153687	VEILIGHEIDSAANWIJZING GAS O2
	153689	VEILIGHEIDSAANWIJZING INERT GAS
	155103	VEILIGHEIDSAANWIJZING FG

# Spare parts

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
15394	16183	BLOCK VALVE PURGE for Change Overs and Gas Panels
	153076	OVERDRUCKKLEP SV10 Huis Roestvast Staal 316. Zitting Roestvast Staal/EPDM. Afdichtingsdruk 16 Bar. Snijringen Messing