


# SIGNALISATIE ALCA 6



- Geschikt voor industrieel gas
- Plastic bescherming met doorkijkglas

Laser, Lassen, Snijden, Industriële processen

## Toepassingsgebieden

BarAL signal box are designed for monitoring of pressure, flow rate, weight and levels through on line data reporting and digital display.

### Ontworpen voor implementatie van:

Industriële gassen

### Ontworpen voor:

Air Liquide gasdistributiesystemen

### Uitgezonderd:

Brandvoedende en brandbare gassen zijn uitgesloten

## Veiligheidswaarschuwing:

⚠️ Opgelet! Niet geschikt voor gebruik in EX-zones!

## Dimensies:

Lengte (L): : 310 mm

Hoogte (H): : 252 mm

Diepte (D): : 148 mm


Nettogewicht : 1.6 kg

## Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Materiaal
215024	ALCa 6 channel	Neutrale gassen, O2	ABS/Polycarbonaat
216890	ALCa 6 channel + warning light	Neutrale gassen, O2	

## Options

	Referentie	Long designation
	16407	KOPPELING COUDE G1/4\"F 16X1,336M

	Referentie	Long designation
	169933	Druktransmitter 400 bar_4#20mA - Ingang M12 - Uitgang G1/4

## Spare parts

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
215024	215235	Housing box ALCa 6 channel
216890	215235	Housing box ALCa 6 channel