

HOGEDRUK SLANGEN CRYOGENE FLEXIBILITEIT



- Cryogene flexibele slangen
- Overbrenging van cryogene vloeistoffen
- In roestvast staal

Labo & Analyse

Toepassingsgebieden

Ontworpen voor:

Vloeibare stikstof, Vloeibare Argon

INFO +

Controleer of er geen risico van vloeistofinsluiting is.

Veiligheidswaarschuwing:

⚠ Waarschuwing ! Gebruik geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting (handschoenen, lasbril, schort).

Producten:

| Referentie | Korte beschrijving: | Gas |
|------------|-------------------------------------|----------|
| 116523 | SLNG TRSF 1,1M DN10 N2 180/180BI/BI | N2 (Liq) |
| 116524 | SLNG TRSF1,5M DN10 N2 180/180 BI/BI | N2 (Liq) |
| 116525 | SLANG TRSF 2M DN10 N2 180/180 BI/BI | N2 (Liq) |
| 116526 | SLANG TRSF 3M DN10 N2 180/180 BI/BI | N2 (Liq) |
| 116527 | SLANG TRSF 4M DN10 N2 180/180 BI/BI | |
| 116528 | SLANG TRSF1,1M DN10 O2 180/180BI/BI | |
| 116543 | SLANG TRSF1,5M DN16 N2 630/180BI/BI | N2 (Liq) |
| 116544 | SLANG TRSF2,2M DN16 N2 630/180BI/BI | N2 (Liq) |
| 116545 | SLANG TRSF 3M DN16 N2 630/180 BI/BI | |
| 116546 | SLANG TRSF 4M DN16 N2 630/180 BI/BI | N2 (Liq) |
| 116547 | SLANG TRSF1,5M DN16 O2 630/180BI/BI | |
| 116548 | SLANG TRSF2,2M DN16 O2 630/180BI/BI | |
| 116549 | SLANG TRSF 3M DN16 O2 630/180 BI/BI | |
| 116551 | SLANG TRSF 3M DN16 N2 630/630 BI/BI | N2 (Liq) |
| 116552 | SLANG TRSF 4M DN16 N2 630/630 BI/BI | |
| 116553 | SLANG TRSF 5M DN25 N2 630/630 BI/BI | |
| 116554 | SLANG TRSF 6M DN25 N2 630/630 BI/BI | |
| 116555 | SLANG TRSF 3M DN16 O2 630/630 BI/BI | |
| 116556 | SLANG TRSF 4M DN16 O2 630/630 BI/BI | |