

# REDUCEERVENTIELEN HBS 200-10-3.5 T PURGE

- Hogedruk reduceerventiel - Dubbeltraps
- Montage op 200 bar cilinder - hoge regelnauwkeurigheid
- Geschikt voor zuivere gassen en gasmengsels, niet corrosief
- In verchromd messing

Laser, Labo & Analyse

## Toepassingsgebieden

### Ontworpen voor implementatie van:

Niet-corrosieve zuivere gassen tot N60 waaronder ALPHAGAZ™ 1 & 2, Niet-corrosieve mengsels met concentratie boven 1 ppm

## Specificaties

Maximale ingangsdruk bij 15°C ..... 200 bar  
Uitgangsdruk ..... 0,5 tot 10 bar  
Nominaal debiet in N2 ..... 3.5 Nm<sup>3</sup>/h\*  
Overdrukventiel bar: ..... 18 bar

Interne/externe lekdichtheid ≤ 3x10<sup>-7</sup> mbar.l/s helium, Bedrijfstemperatuur: -20°C tot + 50°C

## Materialen

Lichaam ..... Verchromd messing

# Handleiding:

OP 150 - HBD.S.T Purge

# Aansluiting

**Ingangskoppeling:** Hogedruk koppeling volgens het gas

**Uitgangskoppeling:** 3 uitgangen G 3/8" BSPP vrouwelijk

**Aansluiting overdrukventiel:** Snijringkoppeling 6mm verchromd messing, snijringen in messing

## Bestelinformatie:

De reduceerventielen worden geleverd met een hogedruk koppeling volgens het gas en één of meerdere uitgangskoppelingen. Zij zijn uitgerust met een hogedruk- en lagedruk manometer, een collecteerbaar overdrukventiel, en een Purge Té.

## Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Ingangsdruk	Uitgangs- druk	Debiet		Vorm van de		Materiaal
121132	REG HBS 200-10-3,5 PURGE C/B4 - CF 8MM	Neutrale gassen	200 bar	10 bar	3.5 Nm <sup>3</sup> /h	Type C/B4	Handmoer verchromd messing	DB 8MM	Messing

## Options

	Referentie	Long designation
	16516	OLIVE SOEPELE BUIS INT.D4-6MM
	16521	KOPP.G3/8BUIT./DB 1/8\"MESSING VERCHROOMD
	16522	KOPP.G3/8M/DB 6 VERCHR MESS.
	16523	GYROLOK RACCORD 3/8" - 1/4" LC
	16524	KOPP.G3/8\"BUIT./DB10 MESSING VERCHROOMD
	16526	KOPP.G3/8\"BUIT./DB8MM MESSING VERCHROMMD
	16532	AUSGANG KIT N°2-GYROLOK
	16558	KOPP. G3/8\" BUIT. / DB 6MM RVS

	Referentie	Long designation
	16562	KOPP. G 3/8\" BUIT DB 8 MM RVS
	16564	KOPP.G3/8\" BUIT. / DB 3/8\" RVS
	16565	KOPP. G3/8\" BUIT/ DB 1/4\" RVS
	16566	KOPP. G3/8\" BUIT. / DB 1/8\" RVS
	16567	KOPP. G3/8\" BUIT. / DB 10MM RVS
	16569	KOPP.G3/8\" BUIT. / DB 12 MM RVS
	19207	LEAK DETECTOR \"1000 BULLES\"(6 pce á box)
	19286	Koppeling Filete G3/8\"-Crant-9MM

## Spare parts

Referentie	Referentie	Long designation
121132	17141	FLAT SEAL in PTFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
	161472	MANOMETER -1 +10 +15 Bar Messing Ø 50 M10x1 M buitendraad verticale inlaat voor HBS