

REDUCEERVENTIELEN DIM-GLC 25-3-5



- Lagedruk reduceerventiel - Enkeltraps
- Montage op cilinder
- Geschikt voor corrosieve gassen in vloeibare fase
- In roestvast staal

Labo & Analyse

Toepassingsgebieden

Ontworpen voor implementatie van:

Zuivere gassen tot N60 waaronder ALPHAGAZ™ 1 & 2, Reactieve mengsels

Uitgezonderd:

Koolstofdioxide

Specificaties

Maximale ingangsdruk bij 15°C 25 bar

Uitgangsdruk 0,3 à 3 bar

Nominaal debiet in N2 5 Nm³/h*

Overdrukventiel bar: 5 bar

Interne/externe lekdichtheid ≤ 3x10⁻⁹ mbar.l/s helium, Bedrijfstemperatuur: -20°C tot + 50°C

Materialen

Lichaam Roestvast staal 316L

Zitting: Roestvast staal 316

Klep Roestvast staal 316 PTFCE
gecoat

Membraan: Hastelloy C®


Filter: Monel 400®

Overdrukventiel: Roestvast staal / FKM

Dichting PCTFE

Dimensies:

Nettogewicht : 2 kg



Handleiding:

OP 150 - DIM-GLC

Aansluiting

Ingangskoppeling: Hogedruk koppeling volgens het gas

Uitgangskoppeling: 2 uitgangen G 3/8" BSPP vrouwelijk

Aansluiting overdrukventiel: Dubbele snijringkoppeling RVS 6mm, snijringen in RVS

Bestelinformatie:

De reduceerventielen worden geleverd met een hogedruk koppeling volgens het gas en één of meerdere uitgangskoppelingen. Zij zijn uitgerust met een hogedruk- en lagedruk manometer, en een collecteerbaar overdrukventiel.

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Ingangsdruk	Uitgangsdruk	Debiet	Ingangskoppeling:	Vorm van de ingangskoppeling:	Uitgangskoppeling:	Materiaal
196259	DET DIM-GLC 25-3-5 TYPE E(NF)	H2	25 bar	3 bar	5 Nm ³ /h	NF E	Sleutelmoer RVS		Roestvast staal
15518	REG DIM-GLC 25-3-5 TYPE J(NF) - KIT N°2	Reactieve gasmengsels	25 bar	3 bar	5 Nm ³ /h	NF J		KIT N°2	Roestvast staal
193329	REG DIM-GLC 25-3-5 TYPE B8	H2, Brandbaar gas/mix	25 bar	3 bar	5 Nm ³ /h	DIN 477-1 Nr. 1	Sleutelmoer RVS	G 3/8 BSPP Vrouwelijk	Roestvast staal

Options

	Referentie	Long designation
	16532	AUSGANG KIT N°2-GYROLOK
	16558	KOPP. G3/8" BUIT. / DB 6MM RVS
	16562	KOPP. G 3/8" BUIT DB 8 MM RVS
	16564	KOPP.G3/8" BUIT. / DB 3/8" RVS
	16565	KOPP. G3/8" BUIT/ DB 1/4" RVS

	Referentie	Long designation
	16566	KOPP. G3/8" BUIT. / DB 1/8" RVS
	16567	KOPP. G3/8" BUIT. / DB 10MM RVS
	16569	KOPP.G3/8" BUIT. / DB 12 MM RVS

Spare parts

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
193329	15979	PRESSURE GAUGE 0- 200/315 Bar Ø 50mm Lateral Entr
	16013	PRESSURE GAUGE (-1) - 5 Bar Ø 50mm Lateral Entry
	17203	FLAT SEAL in PTFE 18x11,8x2 for inlet connection
	29053	FLAT SEAL in PA 6.6 20x12x2