

# MODULES

## MI 200-25-50



- Gastoevoer voor leidingnet
- Aansluiting van 1x1 of 1x2 cilinders 200 bar
- Geschikt voor zuivere gassen en gasmengsels, licht corrosief
- In roestvast staal

Labo & Analyse

### Toepassingsgebieden

#### Ontworpen voor implementatie van:

Chemische gassen, Corrosieve gassen, Niet-corrosieve zuivere gassen tot N60 waaronder ALPHAGAZ™ 1 & 2

### Specificaties

Maximale ingangsdruk bij 15°C .....	200 bar
Uitgangsdruk .....	25 bar
Nominaal debiet in N2 .....	50 Nm <sup>3</sup> /h*
Overdrukventiel bar: .....	35 bar

Interne/externe lekdichtheid ≤ 3x10<sup>-9</sup> mbar.l/s helium, Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +50°C

\*Debiet bij maximale uitgangsdruk (P2) gegarandeerd tot een inlaatdruk gelijk aan 2P2 + 1 bar.

### Materialen

Frame.....	Roestvast staal
	Lichaam in roestvast staal 316L, Membraan en Hastelloy® C, Klep in roestvast staal 316L gecoat met PTFCE, verbonden aan het membraan
Reduceerventiel.....	membraan
	Membraan in Hastelloy C®, Klep in roestvast staal 316L gecoat met PTFCE, verbonden aan het membraan, Lichaam in roestvast staal 316L
Kranenblok.....	staal 316L
	Omhulsel in roestvast staal Ø 50
Manometer: .....	mm
	Aansluiting gecalibreerd op 35
Overdrukventiel: .....	bar
Dichting.....	PTFCE


Hastelloy® is een handelsmerk van Haynes International, Inc.

### Veiligheidswaarschuwing:

⚠ Opgepast! In geval van toxische en corrosieve gassen dienen alle afblaaspopen en overdrukventielen afgeleid te worden.

## Dimensies:

Lengte (L): : 205 mm  
Hoogte (H): : 170 mm  
Hoogte (H1): : 1700 mm  
Diepte (D): : 330 mm  
Nettogewicht : 5.5 kg



## Handleiding:

OP 360

## Aansluiting

**Ingangskoppeling:** 2 ingangen + 2 voor opties Ø 16 x 1,336 SI vrouwelijk


**Uitgangskoppeling:** 1 uitgang + 1 aansluiting voor collecteren purge G 3/8 BSPP vrouwelijk

**Aansluiting overdrukventiel:** Dubbele snijringkoppeling RVS 6mm, snijringen in RVS

## Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Ingangskoppeling:	Uitgangskoppeling:	Materiaal
15380	PLATINE DETENTE 240-25-50.S	Corrosieve gassen	Ø 16x1,336 SI vrouwelijk	G 3/8 BSPP Vrouwelijk	Roestvast staal

## Options

	Referentie	Long designation
	16399	Koppeling Rvs Buit M20X1,5 Zonder Ar
	16597	Blind Plug Ø16X1,336 SI M SS PTCFE