

REDUCEERVENTIELEN HD.S 200-8-5 T PURGE



- Hogedruk reduceerventiel - Enkeltraps
- Montage op 200 bar cilinder - aansluiting zijwaarts
- Geschikt voor zuivere gassen en gasmengsels, licht corrosief
- In roestvast staal

Labo & Analyse

Toepassingsgebieden

Ontworpen voor implementatie van:

Licht corrosieve gassen, Zuivere gassen tot N60 waaronder ALPHAGAZ™ 1 & 2, Reactieve mengsels

Specificaties

Maximale ingangsdruk bij 15°C200 bar


Uitgangsdruk0,4 tot 8 bar

Nominaal debiet in N₂5 Nm³/h*

Interne/externe lekdichtheid ≤ 2x10⁻⁸ mbar.l/s helium, Bedrijfstemperatuur : -40°C tot + 74°C

Materialen

Lichaam Roestvast staal 316



Handleiding:

OP 150 - HD.S


Aansluiting

Ingangskoppeling: Hogedruk koppeling volgens het gas

Uitgangskoppeling: 2 uitgangen G 3/8" BSPF vrouwelijk

Aansluiting overdrukventiel: Dubbele snijringkoppeling RVS 6mm, snijringen in RVS

Flow curve



Bestelinformatie:

De reduceerventielen worden geleverd met een hogedruk koppeling volgens het gas en één of meerdere uitgangskoppelingen. Zij zijn uitgerust met een hogedruk- en lagedruk manometer, een collecteerbaar overdrukventiel, en een Purge Té.





Producten:




Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Ingangsdruk	Uitgangsdruk	Debiet	Ingangskoppeling:	Vorm van de ingangskoppeling:	Uitgangskoppeling:	Materiaal
153581	REG HD.S 200-8-5 T PURGE TYPE J - CF 6MM	Corrosieve gassen, Toxische gassen	200 bar	8 bar	5 Nm³/h	NF J	Sleutelmoer RVS	DB 6MM	Roestvast staal
210764	REG HD.S 200-8-5 T PURGE DIN 5 - CF 6 MM	Corrosieve gassen, Toxische gassen	200 bar	8 bar	5 Nm³/h	DIN 477-1 Nr. 5	Sleutelmoer RVS	DB 6MM	Roestvast staal
155004	DET HD.S 200-8-5 T PURGE DIN 1 DB 6MM	H2	200 bar	8 bar	5 Nm³/h	DIN 477-1 Nr. 1	Sleutelmoer RVS	DB 6MM	Roestvast staal
155022	DET HD.S 200-8-5 T PURGE DIN 8 DB 6MM	Corrosieve gassen	200 bar	8 bar	5 Nm³/h	DIN 477-1 Nr. 8	Sleutelmoer RVS	DB 6MM	Roestvast staal

Options

	Referentie	Long designation
	16532	AUSGANG KIT N*2-GYROLOK

	Referentie	Long designation
	16558	KOPP. G3/8" BUIT./ DB 6MM RVS

	Referentie	Long designation
	16562	KOPP. G 3/8" BUIT DB 8 MM RVS
	16564	KOPP.G3/8" BUIT. / DB 3/8" RVS
	16565	KOPP. G3/8" BUIT/ DB 1/4" RVS
	16566	KOPP. G3/8" BUIT. / DB 1/8" RVS

	Referentie	Long designation
	16567	KOPP. G3/8" BUIT. / DB 10MM RVS
	16569	KOPP.G3/8" BUIT. / DB 12 MM RVS
	19207	LEAK DETECTOR "1000 BULLES"(6 pce á box)

Spare parts

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
153581	15979	PRESSURE GAUGE 0- 200/315 Bar Ø 50mm Lateral Entr
	15986	PRESSURE GAUGE (-1) - 12 Bar Ø 50mm S.Steel - Lat
	17141	FLAT SEAL in PTFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
210764	17207	FLAT SEAL in PTFE 18x7x2 for inlet connection s.s
155004	15979	PRESSURE GAUGE 0- 200/315 Bar Ø 50mm Lateral Entr
	15986	PRESSURE GAUGE (-1) - 12 Bar Ø 50mm S.Steel - Lat
	17141	FLAT SEAL in PTFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
155022	15979	PRESSURE GAUGE 0- 200/315 Bar Ø 50mm Lateral Entr
	15986	PRESSURE GAUGE (-1) - 12 Bar Ø 50mm S.Steel - Lat
	17141	FLAT SEAL in PTFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8