

MODULES

ECOGAZ ISO P C2H2 25-1-10



- Gastoevoer voor leidingnet
- Aansluiting van 1x1 of 1x2 cilinders
- Geschikt voor acetyleen
- In messing

Lassen, Snijden, Warmtebehandeling, Industriële processen

Toepassingsgebieden

Ontworpen voor implementatie van:
Industriële acetyleen

Specificaties

Maximale ingangsdruk bij 15°C 25 bar

Uitgangsdruk 1.5 bar

Overdrukventiel bar: 2.4 bar


Bedrijfstemperatuur : -20°C tot + 60°C

Materialen

Paneel	Reduceerpaneel
Frame	Roestvast staal
	Lichaam in messing, Manometer in koperlegering, Membraan en
Reduceerventiel.....	EPDM
Kranenblok.....	Lichaam in messing
Manometer:	Mechanisme in koperlegering
Overdrukventiel:	Aansluitbaar in messing

Dimensies:

Lengte (L): : 270 mm
 Hoogte (H): : 450 mm
 Hoogte (H1): : 520 mm
 Diepte (D): : 130 mm
 Ø2 : 50 mm
 Nettogewicht : 7.4 kg



Handleiding:

OP 310 - ECOGAZ

Aansluiting




Ingangskoppeling: 2 ingangen + 2 voor opties Ø 16 x 1,336 SI vrouwelijk



Uitgangskoppeling: G 3/8" BSPP vrouwelijk

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Ingangsdruk	Uitgangsdruk	Debiet	Ingangskoppeling:	Uitgangskoppeling:	Materiaal
183526	PAN ECOGAZ ISO P C2H2 25-1,5-10	C2H2	25 bar	1.5 bar	10 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI vrouwelijk	G 3/8 BSPP Vrouwelijk	Messing

Options

	Referentie	Long designation
	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
	19555	Koppeling 16X1,336 Buit / 16X1,25 Buit
	152663	KIT AUTOCOLLANTS CHANGT BOUT/CAD
	155103	VEILIGHEIDSAANWIJZING FG

	Referentie	Long designation
	164713	BURSTING DISC Reverse Diaphral C2H2 2,75 bar Inlet
	183529	KIT GECALIBR. openingen ECOGAZ ISO C2H2 messing EP
	183548	KIT EXTENSIE voor ECOGAZ ISO C2H2 linls / rechts

Spare parts

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
183526	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
	172798	FLASHBACK ARRESTOR 85-10 Flammable Gases Inlet G 3
	183528	OVERDRUKVENTIEL SV10/C 2,4B ECOGAZ ISO C2H2 messing G3/8
	183543	KIT COLLECTOR links ECOGAZ ISO SA C2H2 messing gee

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
183526	183544	KIT COLLECTOR recht ECOGAZ ISO SA C2H2 messing met
	183545	KIT MANOMETER HD 40 B ECOGAZ ISO C2H2 diameter 50
	183546	KIT MANOMETER LD 2,5 B ECOGAZ ISO C2H2 diameter 50
	183547	KIT REDUCEER ECOGAZ ISO P C2H2 geen dichting met m