


AFSLUITERS EF P9



- Afsluiter met klep - hogedruk
- Montage op leidingnet of wandpaneel
- Geschikt voor industrieel gas
- In messing

Laser, Lassen, Snijden, Industriële processen

Toepassingsgebieden

De EF kranen worden gebruikt voor leidingnetten in de industrie op hoge druk, in bijzonder voor zuurstof.

Ontworpen voor implementatie van:
Industriële gassen

Uitgezonderd:
Acetyleen, Corrosieve gassen, Toxische gassen

Specificaties

In lijn.

Werkdruk..... 200 bar*

Maximale Kv 1.2 m³/h*

Nominale diameter 9 mm

Bedrijfstemperatuur : -20°C tot + 50°C

*Debiet coefficient Kv in m³/h water voor een drukverlies van 1 bar in de kraan.

Materialen

Lichaam..... Messing

Zitting:..... Messing


Dichting..... EPDM

Dimensies:

Lengte (L): : 70 mm

Hoogte (H): : 120 mm

Nettogewicht : 1.3 kg



Handleiding:

OP 510 - EF P9

Aansluiting

Ingangskoppeling: G 1/2 BSPP vrouwelijk

Uitgangskoppeling: G 1/2" BSPP vrouwelijk

Bestelinformatie:

De kranen worden geleverd zonder koppelingen.

Producten:

| Referentie | Korte beschrijving: | Gas | Ingangsdruk | Materiaal |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|
| 18626 | KLEPAFSLUITER EF P9 LD G1/2" | Lucht, CO2, H2, He, N2, N2O, Ar, O2 | 250 bar | Messing |
| 18625 | KLEPAFSLUITER EF P9 LD ALLE GAS | H2, O2 | 250 bar | Messing |