

LIJNREDUCEERVENTIELEN DACC 25-8-12



- Lagedruk reduceerventiel - Enkeltraps
- Montage op leidingnet of wandpaneel
- Geschikt voor zuivere gassen
- In verchromd messing

Labo & Analyse, Industriële processen

Toepassingsgebieden

De DACC reduceerventielen worden gebruikt als secundaire reductie bij hogere debieten.

Ontworpen voor implementatie van:

Niet-corrosieve zuivere gassen tot N60 waaronder ALPHAGAZ™ 1 & 2, Niet-corrosieve mengsels met concentratie boven 1 ppm

Uitgezonderd:

Koolstofdioxide

Specificaties

De gebalanceerde klep minimaliseert drukschommelingen van de ingangsdruk.

Maximale ingangsdruk bij 15°C 25 bar

Uitgangsdruk 0,5 tot 8 bar

Nominaal debiet in N₂ 12 Nm³/h*

Vacuüm bepompbaar voor occasionele purges, Interne/externe lektheid ≤ 3x10⁻⁷ mbar.l/s helium, Bedrijfstemperatuur: -20°C tot + 50°C

*Nominaal debiet in stikstof bij 15°C.

Materialen

Lichaam Verchromd messing

Zitting: Messing

Gebalanceerde klep in messing

Klep NBR gecoat

Membraan: Roestvast staal


Lichtmetalen mechanisme, Ø 50

Manometer: mm, Dichting in PA 6.6

Dichting NBR, PA 6.6

Dimensies:

Lengte (L): : 45 mm
 Hoogte (H): : 97 mm
 Diepte (D): : 83 mm
 Ø2 : 50 mm
 Nettogewicht : 0.5 kg



Handleiding:

OP 250 - DACC


Aansluiting

Ingangskoppeling: 1 ingang G 3/8 BSPP vrouwelijk
 Uitgangskoppeling: 1 uitgang G 3/8 BSPP vrouwelijk

Beschrijving koppeling:

Afhankelijk van het materiaal en diameter van de leiding.

Flow curve



Bestelinformatie:

De reduceerventielen worden geleverd met of zonder uitgangskoppeling. Zij zijn voorzien van een lagedruk manometer.

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Ingangsdruk	Uitgangsdruk	Debiet	Ingangskoppeling:	Uitgangskoppeling:	Materiaal
15873	REG DACC 25-8-12	Andere CnHm, Gas-mengsels	25 bar	8 bar	12 Nm ³ /h	G 3/8 BSPP vrouwelijk	G 3/8 BSPP Vrouwelijk	Messing
15874	REG DACC 25-8-12 CF 6MM - CF 6MM	Andere CnHm, Gas-mengsels	25 bar	8 bar	12 Nm ³ /h	DB 6MM	DB 6MM	Messing
7976	REG DACC 25-8-12 CF 10MM - CF 10MM	Andere CnHm, Gas-mengsels	25 bar	8 bar	12 Nm ³ /h	DB 10MM	DB 10MM	Messing
87863	REG DACC 25-8-12 G3/8 AL M - CF 10MM	Andere CnHm, Gas-mengsels	25 bar	8 bar	12 Nm ³ /h	G 3/8G 3/8 BSPP M	DB 10MM	Messing
87866	REG DACC 25-8-12 G3/8 AL M	Andere CnHm, Gas-mengsels	25 bar	8 bar	12 Nm ³ /h	G 3/8G 3/8 BSPP M	G 3/8 BSPP Vrouwelijk	Messing

Options

	Referentie	Long designation
	16516	OLIVE SOEPELE BUIS INT.D4-6MM
	16521	KOPP.G3/8BUIT./DB 1/8\"MESSING VERCHROOMD
	16522	KOPP.G3/8M/DB 6 VERCHR MESS.
	16523	GYROLOK RACCORD 3/8\" - 1/4\" LC
	16524	KOPP.G3/8\"BUIT./DB10 MESSING VERCHROOMD
	16526	KOPP.G3/8\"BUIT./DB8MM MESSING VERCHROMMD
	16558	KOPP. G3/8\" BUIT./ DB 6MM RVS

	Referentie	Long designation
	16562	KOPP. G 3/8\" BUIT DB 8 MM RVS
	16564	KOPP.G3/8\" BUIT. / DB 3/8\" RVS
	16565	KOPP. G3/8\" BUIT/ DB 1/4\" RVS
	16566	KOPP. G3/8\" BUIT. / DB 1/8\" RVS
	16567	KOPP. G3/8\" BUIT. / DB 10MM RVS
	16569	KOPP.G3/8\" BUIT. / DB 12 MM RVS
	19286	Koppeling Filete G3/8\"-Crant-9MM

Spare parts

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
15873	16001	PRESSURE GAUGE (-1) - 12 Bar Ø 50mm - Lateral Ent
	17141	FLAT SEAL in PTFCE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
15874	16001	PRESSURE GAUGE (-1) - 12 Bar Ø 50mm - Lateral Ent
	17141	FLAT SEAL in PTFCE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
7976	16001	PRESSURE GAUGE (-1) - 12 Bar Ø 50mm - Lateral Ent
	17141	FLAT SEAL in PTFCE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
87863	16001	PRESSURE GAUGE (-1) - 12 Bar Ø 50mm - Lateral Ent
	17141	FLAT SEAL in PTFCE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
87866	16001	PRESSURE GAUGE (-1) - 12 Bar Ø 50mm - Lateral Ent
	17141	FLAT SEAL in PTFCE 14,5x10x2 for outlet port G3/8