

HOGEDRUK SLANGEN FLEXIBLE HOSES FOOD CYLINDERS



- Hogedruk aansluitlang
- Montage tussen bundel en een omschakelcentrale of module
- Geschikt voor ALIGAL
- In roestvast staal

Food, Dranken

Toepassingsgebieden

Ontworpen voor implementatie van:

Gassen uit het ALIGAL™ gamma

Ontworpen voor:

Omschakelcentrales & Modules

Specificaties

Werkdruk.....200 bar

Barstdruk.....1400 bar

Hydraulische testdruk.....375 bar

Interne/externe lekdichtheid $\leq 1 \times 10^{-7}$ mbar.l/s helium, Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +60°C

Materialen

Leiding.....Roestvast staal 316L, DN 6

Dubbele omvlechting in roestvast

Sleeve.....staal

Veiligheidskabel in roestvast staal

Ø 3 mm met roestvast stalen

Bescherming.....bevestiging

Norm:.....ISO 16964 : 2019

Ontvetting: koolwaterstof residue

Ontvetting:.....< 100 mg/m²

pen

Referentie van het nieuwe Food-assortiment (zie brochure)

Veiligheidswaarschuwing:


⚠ Opgepast! Gelieve de veiligheidskabel aan beide uiteinden te bevestigen.

Belangrijkste eigenschap-

Dimensies:

Lengte (L): : 1300 mm

Ø2 : 6 mm



Handleiding:

OP 1050 - Flexible hose

Aansluiting




Ingangskoppeling: Hogedruk koppeling volgens het gas

Uitgangskoppeling: M20x1,5 vrouwelijk

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Ingangskoppeling:	Uitgangskoppeling:	Materiaal
199345	FLEX SS CYL 1,3M WELDED NF C FOOD	Neutrale gassen	Type C/B4	M20 x 1,5 Vrouwelijk	Roestvast staal
199346	FLEX SS CYL 1,3M WELDED NF F FOOD	O2	NF F	M20 x 1,5 Vrouwelijk	Roestvast staal

Options

	Referentie	Long designation
	19176	SABOT FIXE BOUT B50/B20
	19207	LEAK DETECTOR "1000 BULLES"(6 pce á box)
	189207	Fitting anti-flapping + filter M20x1.5 male - 16x1.336 SI Male *FOOD