

# CONNECTOR

## QLIXBI CONNECTOR S300



- Direct kliksysteem bespaart tijd en moeite
- Laat toe cilinders in enkele seconden te wisselen
- Digitaal verbonden bestellen

Lassen, Industriële processen

### Toepassingsgebieden

#### Ontworpen voor:

Argon en Argon neutraal mengsel

#### Uitgezonderd:

Brandvoedende en brandbare gassen zijn uitgesloten

### Specificaties

Maximale ingangsdruk bij 15°C ..... 300 bar

Bedrijfstemperatuur: -20°C tot + 65°C

### Materialen

Lichaam ..... Brass CW617N

Zitting: ..... PA 6.6

Filter: ..... Gesinterd brons

Dichting ..... EPDM EP851

### Veiligheidswaarschuwing:

🔔 alert\_securite\_27

## Dimensies:

**Lengte (L):** : 101 mm  
**Hoogte (H):** : 197 mm  
**Diepte (D):** : 160 mm  
**Nettogewicht :** 1.43 kg



## Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Ingangskoppeling:	Uitgangskoppeling:	Materiaal
203014	Qlixbi S300 AR/ARMIX ISO 5145Nr.30	Qlixbi HPP3	ISO 5145 Nr.30 (W30x2)	Messing