

CRYOGENE RECIPIËNTEN

TR 35



- Cryogeen recipiënt met kleine capaciteit en zonder drukregeling
- Opslag en transport van cryogene vloeistoffen
- Capaciteit van 33.6 l
- In lichte legering

Labo & Analyse

Toepassingsgebieden

Ontworpen voor:

Vloeibare stikstof

Specificaties

Opslagcapaciteit	33.6 l
Statische autonomie.....	140 d*
Hals diameter	50 mm
Dagelijkse verdamping	0.24 l/day*
Leeggewicht	15.8 kg
Volgewicht.....	43 kg

*Dagelijkse verdamping en statische houdbaarheid bij 20°C, 1013 mbar, recipiënt met gesloten kap. Deze waarden zijn nominaal en kunnen variëren naargelang de productietoleranties.

INFO +

Gebruik de handschoenen + veiligheidsbril en veiligheidsvizier voor alle handelingen met vloeibare stikstof en een zuurstofdetector.

Dimensies:

Hoogte (H) : 655 mm
Hoogte (H1) : 580 mm
Ø2 : 468 mm
Nettogewicht : 15.8 kg

Handleiding:

OP TR





Bestelinformatie:

Geleverd met veiligheidsisolatiestekker

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Materiaal
113528	TR35 LQ	N2 (Liq)	Aluminium

Options

	Referentie	Long designation
	116171	Head control for TR/TP35
	116175	Head control for TR/TP60
	116523	SOEPELE SLANG STIKSTOF DN10 - 180/180 (lengte=1,1M)
	116524	SOEPELE SLANG STIKSTOF DN10 - 180/180 (lengte=1,5M)
	116525	SOEPELE SLANG STIKSTOF DN10 - 180/180 (lengte=2M)
	116526	SOEPELE SLANG STIKSTOF DN10 - 180/180 (lengte=3M)
	116527	SOEPELE SLANG STIKSTOF DN10 - 180/180 (lengte=4M)