

MODULES ECOGAZ P FLAMAL 200-15-50



- Gastoevoer voor leidingnet
- Aansluiting van 1x1 of 1x2 cilinders of bundels 200 bar
- Geschikt voor FLAMAL en andere CnHm
- In messing

Snijden, Industriële processen

Toepassingsgebieden

De ECOGAZ P FLAMAL modules zijn ontworpen voor industriële toepassingen.

Ontworpen voor implementatie van:
Ethyleen, Methaan, Propan

Specificaties

Maximale ingangsdruk bij 15°C 200 bar

Uitgangsdruk 15 bar

Overdrukventiel bar: 24 bar

Interne/externe lekdichtheid $\leq 10^{-8}$ mbar.l/s., Bedrijfstemperatuur : -40°C tot + 50°C

Materialen


Paneel	Reduceerpaneel
Frame	Roestvast staal
	Klep in messing gecoat met PTF-CE, Lichaam in messing, Filter in roestvast staal 316L, Membraan
Reduceerventiel.....	en Hastelloy® C276
	Omhuysel in roestvast staal Ø 50 mm, Mechanisme in koperlegering
Manometer:	ring
Overdrukventiel:	Aansluitbaar in messing, FPM

Veiligheidswaarschuwing:

⚠ Opgepast! In geval van brandbare gassen, gelieve de afblaaspoorten en overdrukventielen af te leiden.

Dimensies:

Lengte (L): : 135 mm
 Lengte (L1): : 205 mm
 Hoogte (H): : 115 mm
 Diepte (D): : 330 mm
 Nettogewicht : 6.2 kg



Handleiding:

OP 310 - ECOGAZ

Aansluiting

Ingangskoppeling: 2 ingangen + 2 voor opties Ø 16 x 1,336 SI vrouwelijk

Uitgangskoppeling: 1 uitgang + 1 aansluiting voor collecteren purge G 3/8 BSPP vrouwelijk

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Ingangsdruk	Uitgangsdruk	Debiet	Ingangskoppeling:	Uitgangskoppeling:	Materiaal
178212	PAN ECOGAZ P FLAMAL 200-15-50 CnHm	C2H4, CH4	200 bar	15 bar	50 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI vrouwelijk	G 3/8 BSPP Vrouwelijk	Messing
153423	PAN ECOGAZ P FLAMAL 200-15-50	C2H4, CH4	200 bar	15 bar	50 Nm³/h	Ø 16x1,336 SI vrouwelijk	G 3/8 BSPP Vrouwelijk	Messing

Options

	Referentie	Long designation
Not Found	64595	KIT KOPPELINGS ECOGAZ/M2D G3/8 AL- G1/2"
Not Found	151866	Connection KIT for purge and relief valve for Pane

	Referentie	Long designation
	152663	KIT AUTOCOLLANTS CHANGT BOUT/CAD
	155103	VEILIGHEIDSAANWIJZING FG

Spare parts

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
178212	16188	BLOCK VALVE PURGE for Change Overs and Gas Panels
	17085	FLAT SEAL in PCTFE for pressure gauge s.steel (KIT of 3x2 seals, Thickness: 0,5/1,0/1,5mm)
	17137	FLAT SEAL in PCTFE 14,25X11X1,5 for inlet port 16
	17140	FLAT SEAL in PA 6.6 14,5x10x2
	17141	FLAT SEAL in PTCFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
	18539	PRESSURE GAUGE 0-315 Bar Ø 50mm Back entry Brass-Cr - Body S.Steel

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
178212	18551	PRESSURE GAUGE 0-25 Bar Ø 50mm Back entry G1/4 for ECOGAZ Brass - Body S.Steel
	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
	64595	KIT KOPPELINGS ECOGAZ/M2D G3/8 AL- G1/2"
	153429	OVERDRUCKKLEP MESSING FPM G3/8 MALE 25 BAR
	172800	KIT vervanging Regulator links voor CLSA1 200-20-5
	172801	KIT vervanging Regulator rechts voor CLSA1 200-20-

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
178212	175871	KIT MANOMETER 0-40B Ø50 M10x1 M buitendraad voor Man CLSA1 200-20-50
	175872	OVERDRUCKKLEP 32B G3/8M verchromd messing EPDM vo
153423	16188	BLOCK VALVE PURGE for Change Overs and Gas Panels
	17085	FLAT SEAL in PCTFE for pressure gauge s.steel (KIT of 3x2 seals, Thickness: 0,5/1,0/1,5mm)
	17137	FLAT SEAL in PCTFE 14,25X11X1,5 for inlet port 16
	17140	FLAT SEAL in PA 6.6 14,5x10x2
	17141	FLAT SEAL in PTCFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
	18539	PRESSURE GAUGE 0-315 Bar Ø 50mm Back entry Brass-Cr - Body S.Steel
	18551	PRESSURE GAUGE 0-25 Bar Ø 50mm Back entry G1/4 for ECOGAZ Brass - Body S.Steel
	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
	64595	KIT KOPPELINGS ECOGAZ/M2D G3/8 AL- G1/2"
	153429	OVERDRUCKKLEP MESSING FPM G3/8 MALE 25 BAR
	172800	KIT vervanging Regulator links voor CLSA1 200-20-5
	172801	KIT vervanging Regulator rechts voor CLSA1 200-20-
	175871	KIT MANOMETER 0-40B Ø50 M10x1 M buitendraad voor Man CLSA1 200-20-50
	175872	OVERDRUCKKLEP 32B G3/8M verchromd messing EPDM vo