

VLAMTERUGSLAGKLEPPEN 662 TF 02



- Vlamterugslagklep
- Montage op lastoorts
- Geschikt voor industrieel gas
- In messing

Lassen, Snijden

Toepassingsgebieden

Ontworpen voor implementatie van:
Industriële zuurstof, Lucht

Specificaties

..... O2 : 10 bar / 36
m3/h

..... Air : 10 bar / 38
m3/h

Handleiding:

OP

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Ingangskop- peling:	Uitgangskop- peling:	Materiaal
154110	VDT 662 TF O2 M Ø INT.6-8MM - G3/8 RH F	Lucht, O2	OC Ø 6,3/10 mm	G 3/8 BSPP Vrouwelijk	Messing
154179	VDT 662 TF O2 Ø INT.6-10MM - M16X1,5 RH	Lucht, O2	OC Ø 6,3/10 mm	M16x1.5 F	Messing