

AFNAMEPUNTEN PDG-B 50-10-4



- Compact wandafnamepunt
- Afsluiting en regeling van werkdruk
- Geschikt voor zuivere gassen
- In geanodiseerd aluminium

Laser, Labo & Analyse

Toepassingsgebieden

Ontworpen voor implementatie van:
Zuivere gassen

Uitgezonderd:
Hydrocarbons

Specificaties

Maximale ingangsdruk bij 15°C 50 bar
Uitgangsdruk 0.5 tot 10 bar
Nominaal debiet in N₂ 4 Nm³/h**

Interne/externe lekdichtheid ≤ 3x10⁻⁷ mbar.l/s helium, Bedrijfstemperatuur : -30°C tot + 50°C

*Zuurstof en brandvoedende gassen : maximale werkdruk 25 bar.


**Nominaal debiet in stikstof bij 15°C.

Veiligheidswaarschuwing:

⚠ Opgepast! In geval van zuurstof en brandvoedende gassen mag de werkdruk niet hoger zijn dan 25 bar.

Dimensies:

Lengte (L): : 45 mm
 Hoogte (H): : 145 mm
 Diepte (D): : 108 mm
 Ø2 : 40 mm
 Nettogewicht : 0.85 kg



Handleiding:


OP 450 - PDG

Aansluiting

Ingangskoppeling: G 3/8" BSPP vrouwelijk langs boven- of achterzijde

Uitgangskoppeling: G 3/8" BSPP vrouwelijk langs onder- of achterzijde

Flow curve



Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Ingangsdruk	Uitgangsdruk	Debiet	Ingangskoppeling:	Uitgangskoppeling:	Materiaal
168689	POU PDG-B 50-10-4IN/UIT G3/8 BSPP W	Lucht, CO, CO ₂ , H ₂ , He, N ₂ , N ₂ O, Ar, O ₂	50 bar	10 bar	4 Nm ³ /h	G 3/8 BSPP vrouwelijk	G 3/8 BSPP Vrouwelijk	Lichtmetaal

Options

	Referentie	Long designation
	15978	Drukmeter -1+10+15 Bar Ø 40mm Achteruitgang Messing-Cr
	16516	OLIVE SOEPELE BUIS INT.D4-6MM
	16521	KOPP.G3/8BUIT./DB 1/8"MESSING VERCHROOMD
	16522	KOPP.G3/8M/DB 6 VERCHR MESS.
	16523	GYROLOK RACCORD 3/8" - 1/4" LC

	Referentie	Long designation
	16524	KOPP.G3/8"BUIT./DB10 MESSING VERCHROOMD
	16526	KOPP.G3/8"BUIT./DB8MM MESSING VERCHROMMD
	16558	KOPP. G3/8" BUIT./ DB 6MM RVS
	16562	KOPP. G 3/8" BUIT DB 8 MM RVS
	16564	KOPP.G3/8" BUIT. / DB 3/8" RVS

	Referentie	Long designation
	16565	KOPP. G3/8" BUIT/ DB 1/4" RVS
	16566	KOPP. G3/8" BUIT. / DB 1/8" RVS
	16567	KOPP. G3/8" BUIT. / DB 10MM RVS
	16569	KOPP:G3/8" BUIT. / DB 12 MM RVS
	19286	Koppeling Filete G3/8"-Crant-9MM
	172812	KIT blauwe kap voor PDG voor N2O doos 3 stuks
	172813	KIT donkergroene kap voor PDG voor Ar doos 3 stuks
	172814	KIT rode kap voor PDG voor Brandbaar Gas doos 3 st

	Referentie	Long designation
	172815	KIT witte kap voor PDG voor O2 doos 3 stuks
	172816	KIT grijze kap voor PDG voor CO2 doos 3 stuks
	172817	KIT bruine kap voor PDG voor He doos 3 stuks
	172818	KIT groene kap voor PDG voor Air doos 3 stuks
	173312	BEVESTIGINGSPLAAT voor 2 PDG roestvrij staal 304 L
	173313	BEVESTIGINGSPLAAT voor 3 PDG roestvrij staal 304 L
	173314	BEVESTIGINGSPLAAT voor 1 PDG roestvrij staal 304 L

Spare parts

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
168689	15978	Drukmeter -1+10+15 Bar Ø 40mm Achteruitgang Messing-Cr
	17141	FLAT SEAL in PTCFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
	167800	DICHTING kit PA6.6 voor manometer M10X1(2 Dichting