

MODULES

ECOGAZ P 300-15-70



- Gastoevoer voor leidingnet
- Aansluiting van 1x1 of 1x2 cilinders
- Geschikt voor industrieel gas
- In messing

Industriële processen

Toepassingsgebieden

De ECOGAZ P modules zijn ontworpen voor industriële toepassingen.

Ontworpen voor implementatie van:
Industriële gassen

Uitgezonderd:
Hydrocarbons

Specificaties

Maximale ingangsdruk bij 15°C 300 bar

Uitgangsdruk 15 bar

Nominaal debiet in N₂ 70 Nm³/h*

Overdrukventiel bar: 24 bar

Interne/externe lekkichtheid ≤ 10⁻⁹ mbar.l/s., Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +50°C

*Debiet bij maximale uitgangsdruk (P₂) gegarandeerd tot een inlaatdruk gelijk aan 2P₂ + 1 bar.

Materialen


Paneel	Reduceerpaneel
Frame	Roestvast staal
	Klep in messing gecoat met PTFCE, Lichaam in messing, Filter in brons, Membraan en Hastelloy®
Reduceerventiel.....	C276, Zitting in messing
	Filter in brons, Klep in messing gecoat met PA 6.6, Lichaam in messing
Kranenblok.....	messing
	Omhuysel in roestvast staal Ø 50 mm, Mechanisme in koperlege-
Manometer:	ring
Overdrukventiel:	Aansluitbaar in messing, EPDM

Veiligheidswaarschuwing:

⚠ Opgepast! In geval van brandbare gassen, gelieve de afblaaspoorten en overdrukventielen af te leiden.

Dimensies:

Lengte (L): : 135 mm
 Lengte (L1): : 205 mm
 Hoogte (H): : 115 mm
 Diepte (D): : 330 mm
 Nettogewicht : 6.2 kg



Handleiding:

OP 310 - ECOGAZ

Aansluiting

Ingangskoppeling: 2 ingangen + 2 voor opties Ø 16 x 1,336 SI vrouwelijk

Uitgangskoppeling: 1 uitgang + 1 aansluiting voor collecteren purge G 3/8 BSPP vrouwelijk

Aansluiting overdrukventiel: Uitgang: G 3/8" BSPP F

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Ingangsdruk	Uitgangsdruk	Debiet	Ingangskoppeling:	Uitgangskoppeling:	Materiaal
147167	PAN ECOGAZ P 300-15-70	Neutrale gassen, H ₂ , O ₂	300 bar	15 bar	70 Nm ³ /h	Ø 16x1,336 SI vrouwelijk	G 3/8 BSPP Vrouwelijk	Messing

Options

	Referentie	Long designation
	19331	CONNECTOR AF + FILTER M20X1,5 M BRASS
	64595	KIT KOPPELINGS ECOGAZ/M2D G3/8 AL- G1/2"
	152663	KIT AUTOCOLLANTS CHANGT BOUT/CAD

	Referentie	Long designation
	153687	VEILIGHEIDSAANWIJZING GAS O2
	153689	VEILIGHEIDSAANWIJZING INERT GAS
	155103	VEILIGHEIDSAANWIJZING FG

Spare parts

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
147167	17141	FLAT SEAL in PTFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
	18552	PRESSURE GAUGE 0-25 Bar Ø 50mm Vertical Entry G1/4
	19329	Blind Plug for orifice Ø16x1,336 SI Brass
	175873	RELIEF VALVE ECOGAZ Body Brass / EPDM Tightness Pr