

# KIT ASSIST GAS N2 LASER 300 BAR

- Continue gastoevoer voor leidingnet
- Aansluiting van 2x1 of 2x2 cilinders of bundels 200 bar
- Geschikt voor stikstof
- In messing
- Automatische omschakeling met reset

Laser

## Toepassingsgebieden

Ontworpen voor implementatie van:  
Stikstof

## Specificaties

De automatische omschakeling van een lege groep cilinders naar een volle in reserve voorkomt onderbrekingen in de gastoevoer.

Maximale ingangsdruk bij 15°C ..... 300 bar

Interne/externe lekkdichtheid  $\leq 10^{-8}$  mbar.l/s., Bedrijfstemperatuur : -40°C tot + 50°C

\*Debiet bij maximale uitgangsdruk (P2) gegarandeerd tot een inlaatdruk gelijk aan 2P2 + 1 bar.

## Materialen

Reduceerpaneel met omschakeling  
Paneel ..... ling  
Frame ..... Roestvast staal  
Overdrukventiel: ..... Aansluitbaar in messing  
Dichting ..... AGS Pb, Delrin™, EPDM, PA 6.6

# Handleiding:

OP 201

# Aansluiting

**Ingangskoppeling:** 2 ingangen + 2 voor opties Ø 16 x 1,336 SI  
vrouwelijk