

REDUCEERVENTIELEN HBD.S 200-8-5 T PURGE



- Hogedruk reduceerventiel - Dubbeltraps
- Montage op 200 bar cilinder of paneel
- Geschikt voor zuivere gassen en gasmengsels, licht corrosief
- In roestvast staal

Labo & Analyse

Toepassingsgebieden

Ontworpen voor implementatie van:

Licht corrosieve gassen, Zuivere gassen tot N60 waaronder ALPHAGAZ™ 1 & 2, Reactieve mengsels

Specificaties

Maximale ingangsdruk bij 15°C200 bar


Uitgangsdruk0,4 tot 8 bar

Nominaal debiet in N₂5 Nm³/h*

Interne/externe lekdichtheid ≤ 2x10⁻⁸ mbar.l/s helium, Bedrijfstemperatuur : -40°C tot + 74°C

Materialen

Lichaam Roestvast staal 316



Handleiding:

OP 150 - HBD.S.T Purge

Aansluiting

Ingangskoppeling: Hogedruk koppeling volgens het gas

Uitgangskoppeling: 2 uitgangen G 3/8" BSPF vrouwelijk

Aansluiting overdrukventiel: Dubbele snijringkoppeling RVS 6mm, snijringen in RVS

Bestelinformatie:

De reduceerventielen worden geleverd met een hogedruk koppeling volgens het gas en één of meerdere uitgangskoppelingen. Zij zijn uitgerust met een hogedruk- en lagedruk manometer, een collecteerbaar overdrukventiel, en een Purge Té.


Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Ingangsdruk	Uitgangsdruk	Debiet		Vorm van de		Materiaal
153583	REG HBD.S 200-8-5 T PURGE TYPE J CF 6 MM	Corrosieve gassen, Toxische gassen	200 bar	8 bar	5 Nm³/h	NF J	Sleutelmo-er RVS	DB 6MM	Roestvast staal
210772	REG HBD.S 200-8-5 T PURGE DIN 5 - CF 6 M	Corrosieve gassen	200 bar	8 bar	5 Nm³/h	DIN 477-1 Nr. 5	Sleutelmo-er RVS	DB 6MM	Roestvast staal
155091	DET HBD.S 200-8-5 T PURGE DIN 1 DB 6MM	H2	200 bar	8 bar	5 Nm³/h	DIN 477-1 Nr. 1	Sleutelmo-er RVS	DB 6MM	Roestvast staal
155123	DET HBD.S 200-8-5 T PURGE DIN 8 DB 6MM	Corrosieve gassen	200 bar	8 bar	5 Nm³/h	DIN 477-1 Nr. 8	Sleutelmo-er RVS	DB 6MM	Roestvast staal

Options

	Referentie	Long designation
	16532	AUSGANG KIT N°2-GYROLOK
	16558	KOPP. G3/8" BUIT./ DB 6MM RVS
	16562	KOPP. G 3/8" BUIT DB 8 MM RVS
	16564	KOPP.G3/8" BUIT. / DB 3/8" RVS

	Referentie	Long designation
	16565	KOPP. G3/8" BUIT/ DB 1/4" RVS
	16566	KOPP. G3/8" BUIT. / DB 1/8" RVS
	16567	KOPP. G3/8" BUIT. / DB 10MM RVS
	16569	KOPP.G3/8" BUIT. / DB 12 MM RVS

	Referentie	Long designation
	19207	LEAK DETECTOR "1000 BULLES"(6 pce á box)

Spare parts

Referentie	Referentie	Long designation
153583	15979	PRESSURE GAUGE 0- 200/315 Bar Ø 50mm Lateral Entr
	15986	PRESSURE GAUGE (-1) - 12 Bar Ø 50mm S.Steel - Lat
	17141	FLAT SEAL in PTCFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
210772	15979	PRESSURE GAUGE 0- 200/315 Bar Ø 50mm Lateral Entr
	15986	PRESSURE GAUGE (-1) - 12 Bar Ø 50mm S.Steel - Lat
	17141	FLAT SEAL in PTCFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
	17207	FLAT SEAL in PTCFE 18x7x2 for inlet connection s.s
155091	17141	FLAT SEAL in PTCFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
	17203	FLAT SEAL in PTCFE 18x11,8x2 for inlet connection
	29053	FLAT SEAL in PA 6.6 20x12x2
	167800	DICHTING kit PA6.6 voor manometer M10X1(2 Dichting
155123	15979	PRESSURE GAUGE 0- 200/315 Bar Ø 50mm Lateral Entr
	15986	PRESSURE GAUGE (-1) - 12 Bar Ø 50mm S.Steel - Lat
	17141	FLAT SEAL in PTCFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
	17207	FLAT SEAL in PTCFE 18x7x2 for inlet connection s.s