

LIJNREDUCEERVENTIELEN DACC.S 25-8-12



- Lagedruk reduceerventiel - Enkeltraps
- Montage op leidingnet of wandpaneel
- Geschikt voor zuivere gassen
- In roestvast staal

Labo & Analyse

Toepassingsgebieden

De reduceerventielen DACC.S worden doorgaans gebruikt in de chemische- of voedingsindustrie.

Ontworpen voor implementatie van:

Niet-corrosieve zuivere gassen tot N60 waaronder ALPHAGAZ™ 1 & 2, Niet-corrosieve mengsels met concentratie boven 1 ppm

Uitgezonderd:

Lachgas

Specificaties

De gebalanceerde klep minimaliseert drukschommelingen van de ingangsdruk.

Maximale ingangsdruk bij 15°C 25 bar

Uitgangsdruk 0,5 tot 8 bar

Nominaal debiet in N₂ 12 Nm³/h*

Vacuüm pompbaar voor occasionele purges, Interne/externe lektheid ≤ 3x10⁻⁷ mbar.l/s helium., Bedrijfstemperatuur : -20°C tot + 50°C

*Nominaal debiet in stikstof bij 15°C.

Materialen

Lichaam Roestvast staal 316

Zitting: Roestvast staal 316L

Gebalanceerde klep in roestvast

Klep staal 316L FKM gecoat

Membraan: Hastelloy C®

Mechanisme in roestvast staal, Ø

Manometer: 50 mm

Dichting PCTFE, FKM

Dimensies:


Lengte (L): : 62 mm

Hoogte (H): : 125 mm

Diepte (D): : 83 mm

Ø2 : 50 mm

Nettogewicht : 0.5 kg



Handleiding:

OP 250 - DACC.S

Beschrijving koppeling:

Afhankelijk van het materiaal en diameter van de leiding.

Aansluiting

Ingangskoppeling: 1 ingang G 3/8 BSPP vrouwelijk

Uitgangskoppeling: 1 uitgang G 3/8 BSPP vrouwelijk

Bestelinformatie:

De reduceerventielen worden geleverd met of zonder uitgangskoppeling. Zij zijn voorzien van een lagedruk manometer.

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Ingangsdruk	Uitgangsdruk	Debiet	Ingangskoppeling:	Uitgangskoppeling:	Materiaal
15876	REG DACC.S 25-8-12	Gasmengsels	25 bar	8 bar	12 Nm³/h	G 3/8 BSPP vrouwelijk	G 3/8 BSPP Vrouwelijk	Roestvast staal
15877	REG DACC.S 25-8-12 CF 6MM - CF 6MM	Gasmengsels	25 bar	8 bar	12 Nm³/h	DB 6MM	DB 6MM	Roestvast staal
15878	REG DACC.S 25-8-12 CF 10MM - CF 10MM	Gasmengsels	25 bar	8 bar	12 Nm³/h	DB 10MM	DB 10MM	Roestvast staal
87844	REG DACC.S 25-8-12 G3/8 AL M - CF 10MM	Gasmengsels	25 bar	8 bar	12 Nm³/h	G 3/8G 3/8 BSPP M	DB 10MM	Roestvast staal
87847	REG DACC.S 25-8-12 G3/8 AL M	Gasmengsels	25 bar	8 bar	12 Nm³/h	G 3/8G 3/8 BSPP M	G 3/8 BSPP Vrouwelijk	Roestvast staal

Options

	Referentie	Long designation
	16558	KOPP. G3/8" BUIT./ DB 6MM RVS
	16562	KOPP. G 3/8" BUIT DB 8 MM RVS
	16564	KOPP.G3/8" BUIT. / DB 3/8" RVS
	16565	KOPP. G3/8" BUIT/ DB 1/4" RVS

	Referentie	Long designation
	16566	KOPP. G3/8" BUIT. / DB 1/8" RVS
	16567	KOPP. G3/8" BUIT. / DB 10MM RVS
	16569	KOPP.G3/8" BUIT. / DB 12 MM RVS

Spare parts

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
15876	15986	PRESSURE GAUGE (-1) - 12 Bar Ø 50mm S.Steel - Lat
	17141	FLAT SEAL in PTFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
15877	15986	PRESSURE GAUGE (-1) - 12 Bar Ø 50mm S.Steel - Lat
	17141	FLAT SEAL in PTFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
15878	15986	PRESSURE GAUGE (-1) - 12 Bar Ø 50mm S.Steel - Lat
	17141	FLAT SEAL in PTFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
87844	15986	PRESSURE GAUGE (-1) - 12 Bar Ø 50mm S.Steel - Lat
	17141	FLAT SEAL in PTFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
87847	15986	PRESSURE GAUGE (-1) - 12 Bar Ø 50mm S.Steel - Lat
	17141	FLAT SEAL in PTFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8