

AFNAMEPUNTEN MODULGAS N2 15-10-30



- Industrieel wandafnamepunt
- Afsluiting en regeling van debiet
- Geschikt voor stikstof
- In messing

Lassen, Industriële processen

Toepassingsgebieden

Ontworpen voor implementatie van:
Industriële neutrale gassen

Specificaties

Maximale ingangsdruk bij 15°C 25 bar
Nominaal debiet in N2 15 m³/h*

Dimensies:

Lengte (L): : 95 mm

Hoogte (H): : 330 mm

Hoogte (H1): : 245 mm

Diepte (D): : 95 mm

Nettogewicht : 2.4 kg

Handleiding:

OP 430 - Modulgas

Aansluiting

Ingangskoppeling: Ingang: G 3/8" vrouwelijk

Uitgangskoppeling: Uitgang: G 3/8" mannelijk RH

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Ingangsdruk	Uitgangsdruk	Debiet	Ingangskoppeling:	Uitgangskoppeling:	Materiaal
45560	MODULGAS N2 15-10-30	N2	15 bar	10 bar	30 Nm³/h	G 3/8 BSPP vrouwelijk	OC 6MM	Messing

Options

	Referentie	Long designation
	197534	Hose clamp ext diameter 13-14MM