


REDUCEERVENTIELEN HEPAL 12 200-16-25 FOOD



- Hogedruk reduceerventiel - Enkeltraps
- Montage op 200 bar cilinder - aansluiting achterzijde
- Geschikt voor ALIGAL
- In verchromd messing

Food, Dranken

Toepassingsgebieden

HEPAL 12 FOOD regelaars worden gebruikt voor het creëren van een atmosfeer en het inert maken van kleine capaciteiten.

Nuttig voor toepassingen die hoge debieten vereisen.

Ontworpen voor implementatie van:

Gassen uit het ALIGAL™ gamma

Uitgezonderd:

Alle andere gassen

Specificaties

Maximale ingangsdruk bij 15°C 200 bar

Uitgangsdruk 16 bar

Nominaal debiet in N₂ 25 m³/h*

Overdrukventiel bar: 24 bar

Interne/externe lektheid ≤ 10⁻⁸ mbar.l/s., Bedrijfstemperatuur: -20°C tot + 50°C

*Debiet bij maximale uitgangsdruk (P₂) gegarandeerd tot een inlaatdruk gelijk aan 2P₂ + 1 bar.

Materialen

Lichaam Verchromd messing

Zitting: Messing

Klep Messing PTFCE gecoat

Membraan: Roestvast staal

Filter: Monel 400®

Lichtmetalen mechanisme, Ø 50

Manometer: mm, Dichting in PTFCE

Dichting in EPDM, Klep in roestvast staal, Lichaam in roestvast

Overdrukventiel: staal 303

Dichting..... EPDM FDA

Belangrijkste eigenschappen

Referentie van het nieuwe Food-assortiment


Veelzijdigheid in gebruik: Een breed scala aan debieten voor veelzijdigheid in productie en laboratoriumgebruik.
Handig: Verticale uitlaat maakt het gemakkelijk om slan-
gen aan te sluiten

Veiligheidswaarschuwing:

⚠ Opgepast! In geval van koolstofdioxide en argon dient een verwarmers voorzien te worden bij verhoogd debiet.

Dimensies:

Lengte (L): : 107 mm
 Hoogte (H): : 98 mm
 Diepte (D): : 185 mm
 Ø2 : 50 mm
 Ø1 : 45 mm
 Nettogewicht : 1.31 kg



Handleiding:

OP 150 - Hepal 12 Food


Aansluiting

Ingangskoppeling: Ingang : hogedruk koppeling volgens gas-soort

Uitgangskoppeling: 1 uitgang G 3/8 BSPP vrouwelijk

Aansluiting overdrukventiel: Uitgang G 1/4" BSPP F

Flow curve



HEPAL 12 200-16- 25

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Ingangsdruk	Uitgangsdruk	Debiet	Ingangskoppeling:	Uitgangskoppeling:	Materiaal
189193	REG HEPAL12 200-16-25 NF F FOOD	O2	200 bar	16 bar	25 Nm³/h	NF F	G 3/8 BSPP Vrouwelijk	Messing
203756	REG HEPAL 12 200-16-25 NF C FOOD - KIT4	Neutrale gassen	200 bar	16 bar	25 Nm³/h	Type C/B4	KIT N°4	Messing
203757	REG HEPAL12 200-16-25 NF F FOOD - KIT4	O2	200 bar	16 bar	25 Nm³/h	NF F	KIT N°4	Messing
189192	REG HEPAL12 200-16-25 NF C FOOD	Neutrale gassen	200 bar	16 bar	25 Nm³/h	Type C/B4	G 3/8 BSPP Vrouwelijk	Messing
153608	REG HEPAL 12 NG 200-16-25 TYPE C OC 6MM	O2	200 bar	16 bar	25 Nm³/h	Type C/B4	OC 6MM	Messing

Options

	Referentie	Long designation
	19207	LEAK DETECTOR "1000 BULLES"(6 pce á box)
	152809	OVERDRUCKKLEP SV10 Huis Roestvast Staal 303. Zitting Messing/EPDM. Afdichtingsdruk 24 Bar. Snijringen Messing
	199122	HEATER 500W CYL NFC NG/CO2 FOOD

	Referentie	Long designation
	202295	Kit N°4 Koppelingen SS G3/8 FOOD

Spare parts

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
189193	202295	Kit N°4 Koppelingen SS G3/8 FOOD
203756	202295	Kit N°4 Koppelingen SS G3/8 FOOD
203757	202295	Kit N°4 Koppelingen SS G3/8 FOOD
189192	202295	Kit N°4 Koppelingen SS G3/8 FOOD
153608	202295	Kit N°4 Koppelingen SS G3/8 FOOD