

REDUCEERVENTIELEN DHP 200-175-30



- Hogedruk reduceerventiel - Enkeltraps
- Montage op 200 bar cilinder
- Geschikt voor zuivere gassen en gasmengsels, niet corrosief
- In verchromd messing

Labo & Analyse, Industriële processen

Toepassingsgebieden

Ontworpen voor implementatie van:

Niet-corrosieve zuivere gassen tot N60 waaronder ALPHAGAZ™ 1 & 2, Niet-corrosieve mengsels met concentratie boven 1 ppm

Uitgezonderd:

Hydrocarbons, Stikstofdioxide, Koolstofdioxide, Zuurstof

Specificaties

Maximale ingangsdruk bij 15°C 200 bar

Uitgangsdruk 20 tot 175 bar

Nominaal debiet in N2 30 Nm³/h*

Interne/externe lektheid ≤ 1x10⁻⁶ mbar.l/s helium., Bedrijfstemperatuur : -20°C tot + 50°C

*Debiet bij maximale uitgangsdruk (P2) gegarandeerd tot een inlaatdruk gelijk aan 2P2 + 1 bar.

Materialen

Lichaam Verchromd messing

Zitting: PTFCE

Klep Messing

Piston Roestvast staal

Filter: Monel 400®

Lichtmetalen mechanisme, Ø 50


Manometer: mm, Dichting in PA 6.6

Dichting Nitrile

Monel® is een handelsmerk van Special Metals Corporation.

Dimensies:

Lengte (L): : 115 mm
 Hoogte (H): : 110 mm
 Diepte (D): : 120 mm
 Ø2 : 50 mm
 Nettogewicht : 1.8 kg




Handleiding:

OP 150 - DHP

Aansluiting

Ingangskoppeling: Hogedruk koppeling volgens het gas
Uitgangskoppeling: 2 uitgangen G 3/8" BSPF vrouwelijk

Flow curve





Bestelinformatie:



De reduceerventielen worden geleverd met een hogedruk koppeling volgens het gas en één of meerdere uitgangskoppelingen. Zij zijn uitgerust met een hogedruk- en lagedruk manometer.

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Ingangsdruk	Uitgangsdruk	Debiet	Ingangskoppeling:	Uitgangskoppeling:	Materiaal
15637	REG DHP 200-175-30 TYPE C/B4 - CF 6/10MM	Lucht, CO ₂ , Neutrale gassen, He, N ₂ , Ar	200 bar	175 bar	30 Nm ³ /h	Type C/B4		
86899	REG DHP 200-175-30 TYPE C/B4 - CF 10MM	Neutrale gassen	200 bar	175 bar	30 Nm ³ /h	Type C/B4	DB 10MM	Messing
86900	REG DHP 200-175-30 TYPE C/B4 - CF 6MM	Neutrale gassen	200 bar	175 bar	30 Nm ³ /h	Type C/B4	DB 6MM	Messing

Options

	Referentie	Long designation
	16516	OLIVE SOEPELE BUIS INT.D4-6MM
	16521	KOPP.G3/8BUIT./DB 1/8"MESSING VERCHROOMD

	Referentie	Long designation
	16522	KOPP.G3/8M/DB 6 VERCHR MESS.
	16523	GYROLOK RACCORD 3/8" - 1/4" LC

	Referentie	Long designation
	16524	KOPP.G3/8\"/>
	16526	KOPP.G3/8\"/>
	16532	AUSGANG KIT N\"/>
	16558	KOPP. G3/8\"/>
	16562	KOPP. G 3/8\"/>
	16564	KOPP.G3/8\"/>

	Referentie	Long designation
	16565	KOPP. G3/8\"/>
	16566	KOPP. G3/8\"/>
	16567	KOPP. G3/8\"/>
	16569	KOPP.G3/8\"/>
	19207	LEAK DETECTOR \"1000 BULLES\"(6 pce á box)

Spare parts

Referentie	Referentie wisselstuk	Long designation
15637	17130	O-RING in EPDM R9 10,5x2,7 mm EP851 for inlet connection brass - type C/B4 & E(NF)
86899	17130	O-RING in EPDM R9 10,5x2,7 mm EP851 for inlet connection brass - type C/B4 & E(NF)
86900	17130	O-RING in EPDM R9 10,5x2,7 mm EP851 for inlet connection brass - type C/B4 & E(NF)