





Postes oxyacétyléniques équipés soudage

4 modèles de 6 à 14 heures

OXYFLAM™ 500, pour plus de légèreté	OXYFLAM™ 1000, la référence en soudage oxyacétylénique	MINITOP™, le poste prêt-à-l'emploi	ROLLERFLAM™, le meilleur rapport poids/ autonomie
 <ul style="list-style-type: none"> • 1 bouteille S02 Oxygène (0,5 m³) • 1 bouteille S02 Acétylène (0,42 m³) • 1 chariot Poste OXYFLAM™ 500 • 1 manuel d'utilisation • 1 kit soudage réf. 19151 	 <ul style="list-style-type: none"> • 1 bouteille S05 Oxygène (1 m³) • 1 bouteille S05 Acétylène (0,8 m³) • 1 chariot Poste OXYFLAM™ 1000 • 1 manuel d'utilisation • 1 kit soudage réf. 19151 	 <ul style="list-style-type: none"> • 1 bouteille S05 MINITOP™ Oxygène (1 m³) • 1 bouteille S05 MINITOP™ Acétylène (0,8 m³) • 1 chariot Poste OXYFLAM™ 1000 • 1 manuel d'utilisation • 1 kit soudage réf. 19153 	 <ul style="list-style-type: none"> • 1 bouteille S11 Oxygène (2,3 m³) • 1 bouteille S11 Acétylène (1,6 m³) • 1 chariot Poste ROLLERFLAM™ • 1 manuel d'utilisation • 1 kit soudage réf. 19151
<ul style="list-style-type: none"> • Poids total plein : 15 kg • Hauteur : 80 cm • Autonomie : 6 h 30 (avec buse de 63 l/h) 	<ul style="list-style-type: none"> • Poids total plein : 27 kg • Hauteur chariot plié : 66 cm • Hauteur chariot déplié : 100 cm • Autonomie : 8 h (avec buse de 100 l/h) 	<ul style="list-style-type: none"> • Poids total plein : 27 kg • Hauteur chariot plié : 66 cm • Hauteur chariot déplié : 100 cm • Autonomie : 8 h (avec buse de 100 l/h) 	<ul style="list-style-type: none"> • Poids total plein : 39 kg • Hauteur : 97 cm • Autonomie : 14 h (avec buse de 100 l/h)
Poste équipé Réf. 17316	Poste équipé Réf. 17312	Poste équipé Réf. 43072	Poste équipé Réf. 17325