

ARCAL™ la performance simplement

			
POSTE SEMI-AUTO SOUDAGE MIG/MAG		POSTE TIG	PLASMA PROTECTION ENVERS
MAG Acier carbone	MAG Acier inox	MIG Aluminium cuivre et alliages	Tous métaux
LES 4 PRODUITS RÉFÉRENTS DISPONIBLES EN M20 ET L50			
 ARCAL™ Speed LE «PLUS» PRODUCTIVITÉ ISO 14175-M20-ArC-8 Soudage haute productivité. Réduction des fumées et des projections.	 ARCAL™ Force L'ATOUT PUISSANCE ISO 14175-M21-ArC-18 Excellentes caractéristiques mécaniques des soudures.	 ARCAL™ Chrome LE CHOIX INOXYDABLE ISO 14175-M12-ArC-2 Qualité d'aspect du cordon de soudure.	 ARCAL™ Prime LA PURETÉ OPTIMALE ISO 14175-I1-Ar Très faible niveau d'impuretés H ₂ O, O ₂ et N ₂ .
			
AUTONOMIE INDICATIVE (Temps arc allumé)			
L50	6 à 12h Ex: 10h à 18l/min	10 à 30h Ex: 20h à 8l/min	Variable selon travail effectué
M20	2 à 6h Ex: 4h à 18l/min	5 à 10h Ex: 8h à 8l/min	

ET TOUJOURS : NOTRE GAMME TECHNIQUE POUR LES APPLICATIONS SPÉCIFIQUES



SMARTOP™ de série

- Connexion aisée du détendeur.
- Ouverture et fermeture facile avec un levier on/off.
- Visualisation permanente du contenu même sans détendeur.
- Une prise en main facile.

Un seul geste, un seul coup d'œil !



ALTOP™ détendeur intégré

- Connectez votre raccord rapide.
- Basculez le levier on/off.
- Réglez le débit nécessaire...

... vous êtes prêts à souder en toute sécurité.

Conseil soudage

www.airliquide.fr

0 892 705 702 Service 0,337 €/l/min + prix appel

Des experts disponibles sur toute la France



La Performance Simplement



ARCAL™ Prime
LA PURETÉ OPTIMALE



ARCAL™ Chrome
LE CHOIX INOXYDABLE



ARCAL™ Speed
LE «PLUS» PRODUCTIVITÉ



ARCAL™ Force
L'ATOUT PUISSANCE



4 produits optimum pour 100% de vos besoins quotidiens de soudage

- Encore plus d'ergonomie et de sécurité au quotidien : des bouteilles équipées de série de la tête SMARTOP™. En option : la tête ALTOP™ en mode prêt à l'emploi.
- Un accompagnement au quotidien avec un espace web soudage, votre ligne conseil et des experts soudage à votre disposition.
- Un approvisionnement selon vos besoins : **ARCAL™** disponible en bouteilles ou liquide.
- 4 compositions optimales, éprouvées, requalifiées et de qualité constante.

ARCAL™ se met en 4 pour mieux vous satisfaire !

Conseil soudage

www.airliquide.fr

0 892 705 702 Service 0,337 €/min + prix appel

Des experts disponibles
sur toute la France

