




ALbee™ Flame / Weld / Cool / Fly

REFERENTIES
v.16 - 2021





Alle ALbee-cilinders hebben een ingebouwde MINITOP-kop die door AIR LIQUIDE wordt onderhouden en gecontroleerd telkens wanneer de cilinder wordt gevuld.




Veiligheid en ergonomie

De anti-shock greep beschermt de drukregelaar en de manometer, gemakkelijk te hanteren door de ergonomische vorm



Snelkoppeling

De slangen kunnen snel en zonder werktuigen worden aangekoppeld




Gemakkelijk te regelen

Het gewenste debiet kan snel worden geregeld met het wiel met graadverdeling



Permanente visuele weergave

Met de manometer kan de inhoud van de cilinder worden gecontroleerd



Snel afsluiten van het gas

Met de gemakkelijk toegankelijke klephendel en de duidelijke standen ON/OFF wordt lekken en verspilling door een slechte sluiting vermeden

Voordelen:

geldbesparing:

- geen huurfactuur
- geen reduceerventiel aan te schaffen
- geen herstellingen aan de reduceerventielen
- geen verlies van gas via een slecht gesloten kraan dankzij een ON/OFF-hendel

tijdwinst:

- gebruik van snelkoppelingen
- ON/OFF-hendel
- debietregelaar
- snelle installatie en ingebruikname

veilige druk:

- volledige bescherming van het reduceerventiel dankzij een kap van versterkt polyamide
- ON/OFF-hendel voor snel sluiten waarmee de gastoevoer snel kan worden afgesloten
- gemakkelijk te herkennen stand open (ON)/gesloten (OFF)

gemakkelijker te hanteren:

- de ALbee-cilinders zijn zeer compact
- de ALbee-cilinders zijn gemakkelijker te vervoeren



Weld Argon

Ar 100% - MIG / TIG / PLASMA

S5



S11



S13



Weld ArMix

Ar 85% + CO2 15% - MAG

S5



S11




S13



Weld ArMix 2% CO2

Ar 98% + CO2 2% - MAG INOX

S13



Verpakking :
Inhoud verpakking :
Maximale druk :
Hoeveelheid gas :
Gebruiksdur (*) :
Verpakkingsmateriaal :
Gewicht lege verpakking :
Totale hoogte :
Buitendiameter :

S5	S11	S13
5 liter	11 liter	13 liter
200 bar	300 bar	300 bar
1m³	3,4 m³	4,1 m³
70 minuten	280 minuten	340 minuten
aluminium	staal	staal
10 kg	21 kg	19 kg
69 cm	77 cm	83 cm
14 cm	18 cm	19 cm

S5	S11	S13
5 liter	11 liter	13 liter
200 bar	300 bar	300 bar
1m³	3,7 m³	4,4 m³
80 minuten	310 minuten	360 minuten
aluminium	staal	staal
10 kg	21 kg	19 kg
69 cm	77 cm	83 cm
14 cm	18 cm	19 cm

S13
13 liter
300 bar
4 m³
330 minuten
staal
19 kg
83 cm
19 cm

REFERENTIES BELUX

Nieuw cilinder :
Vulling :

151668	147304	164095
A2005	A2011	A2003

151670	147327	164099
A2605	A2611	A2673

184472
A2533

(*) Met een gemiddeld debiet van 12 l/min.



DUO S11

"Doe het zelf" voor mobiele werven of in constructie ateliers

- Verwarming
- Onderhoudsdiensten
- Garages
- Toepassingen: lassen, solderen en snijden



51 cm
97 cm
43 kg
75 cm
2,3 m³
1,75 kg
14 uur

MINITOP™ S05

Voor het vergemakkelijken van uw installatie- en renovatiewerken

- Loodgieters
- Verwarming
- Onderhoudsdiensten
- Garages
- Toepassingen: lassen en solderen



41 cm
100 cm (*)
24 kg
66 cm
1 m³
0,8 kg
7 uur

DUO S03

Voor het realiseren van kleinere werken, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen

- Loodgieters
- Verwarming
- Sanitair
- Doe-het-zelve



37 cm
81 cm
20 kg
47 cm
0,5 m³
0,5 kg
3,5 uur

Totale breedte trolley van zijde tot zijde :	51 cm
Totale hoogte trolley incl. handgrepen :	97 cm
Totaal gewicht trolley + volle cilinders + laskit :	43 kg
Max hoogte van de cilinder :	75 cm
Capaciteit cilinder zuurstof/200bar :	2,3 m³
Capaciteit cilinder acetyleen/19 bar :	1,75 kg
Autonomie met buis van 100 l/uur :	14 uur

REFERENTIES BELUX

Nieuw toestel zonder kit :	159311
Nieuw toestel met laskit :	151663
Nieuw cilinder O2 :	151665
Nieuw cilinder AD :	A1011
Vulling O2 :	A1910
Vulling AD :	

159311	114392 (NL:162364)	162366
151663	90956	162383
151665	84011 (NL:151684)	158264
A1011	84012 (NL:151664)	151352
A1910	J1155 (NL:A1005)	A1003
	J2175 (NL:A1905)	A1903

114392 (NL:162364)	162366
90956	162383
84011 (NL:151684)	158264
84012 (NL:151664)	151352
J1155 (NL:A1005)	A1003
J2175 (NL:A1905)	A1903

162366	162383	158264	151352	A1003	A1903
--------	--------	--------	--------	-------	-------


(*) Hoogte opgepluoid draagstel: 68 cm




LASKIT voor DUO S11 + DUO S03



SNIJKIT voor DUO S11



LASKIT voor MINITOP™ S05



Aangepast voor toestel ALbee :

Slangen :

2x 5 meter slangen Ø 6,3mm

Koppelingen :

2 snelle koppelingen (AD et O2)

Brander :

Lasbrander Farel OSi met geïntegreerde vlamdover

Mondstukken :

6 vervangbare mondstukken (40, 63, 100, 160, 200, 250 l/h)

Aansteker :

1 aansteker

Lasbril :

1 lasbril

FLAME DUO S11 et Duo S03

FLAME DUO S11

2x 1 meter slangen Ø 6,3mm met vlamdover en «quickmatic fitting»

Set met «quickmatic fitting» te monteren op de slangen van de snijset

Snijbrander Copel 0

Buse optionnelle

/

/

MINITOP S05

2x 5 meter slangen Ø 6,3mm

2 snelle koppelingen (AD et O2)

Lasbrander Farel OSi met geïntegreerde vlamdover

6 vervangbare mondstukken (40, 63, 100, 160, 200, 250 l/h)

1 aansteker

1 lasbril

REFERENTIES BELUX

KIT :

163062

163063

19157 (NL:163062)



ALbee™ COOL

Cilinder stikstof met ingebouwd reduceerventiel.
Toepassingen: afpersen, spoelen, kunststof lassen,...

ALbee™ Cool Azote

S5

S11




0-50 BAR



ALbee™ Cool R744

S11



DUBBELE KRAAN



Verpakking :	S5	S11
Inhoud verpakking :	5 liter	11 liter
Instelbare Werkdruk :	0-50 bar	0-50 bar
Hoeveelheid gas :	1m ³	2,2 m ³
Aansluiting :	standard koppeling 1/4 SAE	standard koppeling 1/4 SAE
Verpakkingsmateriaal :	aluminium	acier
Gewicht verpakking :	10 kg	18 kg
Totale hoogte :	69 cm	75 cm
Buitendiameter :	14 cm	18 cm

REFERENTIES BELUX

Nieuw cilinder :	161032	158103
Vulling :	A4005	A4011

Verpakking :	S11 TP
Inhoud verpakking :	11 liter
Gasinhoud cilinder :	8,25 kg
Poids emballage vide :	14,2 kg
Nettogewicht cilinder :	22,7 kg
Totale hoogte met dub. kraan :	737,5 mm
Buiten diameter :	14 cm
Verpakkingsmateriaal :	staal
Vuldruk :	50 bar bij 15 graden
Gasfasen :	gas of vloeistof
Kraan :	dubbele M14

REFERENTIES BELUX

Nieuw cilinder :	200604 (NL: 200920)
Vulling :	A5109 (NL: A5109)



ALbee™ FLY Heliumballonnen trekken de aandacht Voor ieder type feest de juiste maat !

ALbee™ FLY Helium



Gebruik

géniaal gemakkelijk:



begin met het opendraaien van de start/stop hendel



de ballon over het ingebouwde ventiel schuiven en dichtknijpen



de regelaar rechtsom opendraaien en vast blijven houden



de regelaar linksom dichtdraaien, ballon verwijderen en dichtknopen



de manometer geeft constant de inhoud van de cilinder weer

ALbee™ FLY

de perfecte oplossing voor eender welke gelegenheid:

■ voor familiefeesten:

huwelijken,
doopfeesten,
jubileums,
verjaardagsfeestjes,
huwelijksverjaardagen

■ voor privéfeesten:

garden party's,
thema-avonden,
promoties,
animaties

■ voor bedrijfsfeesten:

inhuldigingen,
opendeurdagen,
cocktails,
tentoonstellingen

MaaK van je feest een onvergetelijk moment !

Verpakking :	S3	S5	S11
Inhoud verpakking :	2,5 liter	5 liter	11 liter
Maximum druk :	200 bar	200 bar	200 bar
Hoeveelheid gas :	0,5 m ³	1 m ³	2 m ³
Verpakkingsmateriaal :	staal	aluminium	staal
Gewicht lege verpakking :	5,9 kg	7,9 kg	14,5 kg
Totale hoogte :	47 cm	69 cm	77 cm
Buitendiameter :	12 cm	14 cm	18 cm

REFERENTIES BELUX

Nieuw cilinder :	161033	153343	153346
Vulling :	A6003	A6005	A6011

(*) Geschatte aantal : diverse factoren (zoals temperatuur, type ballon, vultechniek) kunnen invloed hebben op het aantal ballonnen

CONTACT

BENELUX NORD – BENELUX NOORD

AIR LIQUIDE B.V.
Strijp T, Building TQ
Achtseweg Zuid 151F
5651 GW Eindhoven
Tel.: 0031 40 2503 503

BENELUX CENTRE – BENELUX CENTER

L'AIR LIQUIDE BELGE S.A.-N.V.
Diamantstraat, 10
B-2200 HERENTALS
Tel.: 0032 (0)3.303.99.41

BENELUX SUD – BENELUX ZUID

L'AIR LIQUIDE BELGE S.A.-N.V.
Avenue du Parc Industriel, 129
B-4041 MILMORT
Tél.: 0032 (0)2.793.38.41

L'AIR LIQUIDE LUXEMBOURG S.A.-N.V.

Zoning Industriel du PED – BP 20
L-4801 RODANGE
Tél.: 00352 (0)208.811.37

www.airliquide-benelux.com

Air Liquide is wereldwijd marktleider op het gebied van gassen, technologieën en diensten voor de industrie en de gezondheidszorg. De Groep is aanwezig in 80 landen, heeft ruim 50.000 medewerkers in dienst en bedient meer dan 2 miljoen klanten en patiënten.

