

JUNIOR

Rollerflam • Oxyflam • Easyflam • Ballonal



Uitgebreid gamma aan makkelijk hanteerbare cilinders

Gassen de nieuwe aanpak



■ Gassen: de nieuwe aanpak

Gassen in kleine verpakking voor: • lassen, • solderen, • snijden, • purgeren, • lekdetectie, en het opblazen van ballonnen

■ Vederlichte aanpak

Gemakkelijk hanteerbaar en mobile: • posten, • cilinders, • materiaal

■ Geen huurgeld meer

Air Liquide garandeert de herbevoorrading door standaardruil van de flessen vol tegen leeg

■ Optimale veiligheid

Air Liquide verbindt er zich toe elke JUNIOR-fles gratis te onderhouden en te herkeuren

■ Verdelersnetwerk

Het JUNIOR gamma is beschikbaar bij een uitgebreid gamma aan verdeelpunten in België en Luxemburg



ARCAL 1

- Argon 100%
- TIG lassen van alle metalen
- MIG lassen van lichte en koperlegeringen



S11
11 liter
200 bar
2,3 m³
160 minuten
staal
16 kg
77 cm
18 cm

REFERENTIES BELUX

Nieuw cilinder :
Vulling :

84007
J8197

ARCAL 21

- Ar 92% + 8% CO₂
- Half-automaat lassen
- MAG lassen van koolstofstaal



S11
11 liter
200 bar
2,4 m³
190 minuten
staal
16 kg
77 cm
18 cm

84001
J8193

PRIMEFLOW

- Hogedrukreduceerventiel
Flowmeter met membraan
- Montage op 200 bar cilinders
- In messing - geschikt voor
MAG en TIG lassen
- Voor argon en argon/CO₂



Modelle PRIMEFLOW :	AR/CO₂ 200-30
Maximale ingangsdruck bij 15°C :	200 bar
Débit réglable jusqu'à :	30 l/min

REFER. BELUX

Primeflow : 201200

(*) Met een gemiddeld debiet van 12 l/min.



ROLLERFLAM S11

"Doe het zelf" voor mobiele werken of in constructie ateliers

- Verwarming
- Onderhoudsdiensten
- Garages
- Toepassingen: lassen, solderen en snijden



51 cm
97 cm
43 kg
75 cm
2,3 m³
1,6 kg
14 uur

OXYFLAM S05

Voor het vergemakkelijken van uw installatie- en renovatiewerken

- Loodgieters
- Verwarming
- Onderhoudsdiensten
- Garages
- Toepassingen: lassen en solderen



41 cm
100 cm (*)
24 kg
66 cm
1 m³
0,8 kg
7 uur

EASYFLAM S03

Voor het realiseren van kleinere werken, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen

- Loodgieters
- Verwarming
- Sanitair
- Doe-het-zelve



37 cm
81 cm
20 kg
47 cm
0,5 m³
0,5 kg
3,5 uur

Totale breedte trolley van zijde tot zijde :
Totale hoogte trolley incl. handgrepen :
Totaal gewicht trolley + volle cilinders + laskit :
Max hoogte van de cilinder :
Capaciteit cilinder zuurstof/200bar :
Capaciteit cilinder acetyleen/19 bar :
Autonomie met buis van 100 l/uur :

REFERENTIES BELUX

Nieuw toestel zonder kit :
Nieuw toestel met laskit :
Nieuw cilinder O2 :
Nieuw cilinder AD :
Vulling O2 :
Vulling AD :

92394
90888 (met las-en-snijkit 90932)
84009
84008
J1150
J2150

88578
90952
84005
84006
J1170
J2170

111651
147602
112122
112125
J1190
J2190



© Crédit photos : J-P Salomon

LASKIT SAF

voor posten JUNIOR

■ ROLLERFLAM, ■ OXYFLAM, ■ EASYFLAM



Geschikt voor posten JUNIOR :

Ontspanner EN ISO 2503 :

Lasbrander EN ISO 5172 :

Gasslang EN ISO 3821 :

Terugslagkleppen :

Lasbekken :

Beschermbril :

Aansteker :

REFERENTIE BELUX

KIT SAF :

ROLLERFLAM S11, OXYFLAM S05, EASYFLAM S2,5

2 ontspanners type oxyjunior, - zuurstof: max. ingangsdruk: 200 bar, uitgangsdruk: Nominaal debiet: 15m³/uur, - acetyleen: max. ingangsdruk: 25 bar, uitgangsdruk: Nominaal debiet: 1,0m³/uur

1 lasbrander type Varial 400 Compact met geïntegreerde terugslagkleppen

2x 5m gasslang zuurstof (blauw) en acetyleen (rood) Ø 6,3mm

/

6 lasbekken (40, 63, 100, 160, 200, 250 l/h)

1 lasbril type 5

1 aansteker met vuursteen

83947

LAS en SNIJKIT SAF

voor posten JUNIOR ■ ROLLERFLAM



ROLLERFLAM S11

2 ontspanners type oxyjunior, - zuurstof: max. ingangsdruk: 200 bar, uitgangsdruk: Nominaal debiet: 15m³/uur, - acetyleen: max. ingangsdruk: 25 bar, uitgangsdruk: Nominaal debiet: 1,0m³/uur

1 lasbrander type Varial 400 Compact met geïntegreerde terugslagkleppen, 1 snijbrander type Pyrocopt 0

2x 5m gasslang zuurstof (blauw) en acetyleen (rood) Ø 6,3mm

Terugslagklep met vlamdover volgens EN730-1

6 lasbekken (40, 63, 100, 160, 200, 250 l/h),
1 snijbek 1.5-10mm

1 lasbril type 5

1 aansteker met vuursteen

83950



STIKSTOF

- Stikstof 100%
- Voor het afpersen en spoelen van leidingen en installaties
- Voor het oppompen van banden



FORMEER

- N2 95% + 5% H2
- Injecteren
- Testen
- Localiseer een lek



PRIMEJET

- Hogedrukreduceerventiel met membraan
- Montage op 200 bar cilinders
- In messing - geschikt voor diverse industriële gassen
- Voor stikstof



Verpakking:	S11
Inhoud verpakking:	11 liter
Maximale druk:	200 bar
Hoeveelheid gas:	2,3 m³
Gebruiksdur (*):	160 minuten
Vepakkingsmateriaal:	staal
Gewicht verpakking:	15 kg
Totale hoogte:	75 cm
Buitendiameter:	14 cm

S11
11 liter
200 bar
2,3 m³
160 minuten
staal
15 kg
75 cm
14 cm

S11
11 liter
200 bar
2,1 m³
160 minuten
staal
16 kg
74 cm
18 cm

REFERENTIES BELUX

Nieuw cilinder:	84010
Vulling:	J3142

84010
J3142

198372
J4740

Modelle PRIMEJET:	NG 200-50-120
Maximale ingangsdruk bij 15°C:	200 bar
Regulbare uitgangsdruk van/tot:	5 tot 50 bar
Nominaal debiet in stikstof:	120 m³/uur

REFER. BELUX

Primejet:	204350
-----------	--------



BALLONAL Helium



S5	S11
5 liter	11 liter
200 bar	200 bar
1m ³	2 m ³
staal	staal
7,9 kg	15 kg
69 cm	77 cm
14 cm	18 cm

REFERENTIES BELUX

Vulling:

J6100

J6001

BALLONAL Helium

de perfecte oplossing
voor eender welke
gelegenheid:

■ voor familiefeesten:

huwelijken,
doopfeesten,
jubileums,
verjaardagsfeestjes,
huwelijksverjaardagen

■ voor privéfeesten:

garden party's,
thema-avonden,
promoties,
animaties

■ voor bedrijfsfeesten:

inhuldigingen,
opendeurdagen,
cocktails,
tentoonstellingen

**Maak van je feest een
onvergetelijk moment !**

⚠ De gevaren van helium gas

■ Eigenschappen

Helium is een heel licht gas. Het is niet brandbaar en niet giftig. Helium kun je niet ruiken, zien, horen of voelen. Helium is zeven maal lichter dan zuurstof. Daarom blijft helium na inademing achter in de longen en het bloed, waardoor de opname van zuurstof ernstig kan worden bemoeilijkt. Ingeademde helium neemt in de longen namelijk de plaats in van zuurstof.

■ De gevaren van helium

Ingeademde helium kan leiden tot een beperkte mobiliteit, bewusteloosheid, verstikking en zelfs een plotselinge dood. Bewusteloosheid kan leiden tot een ademstilstand en daarmee gebrek aan zuurstoftoevoer naar de hersenen. Gevolg kan zijn een onherstelbare schade aan het centrale zenuwstelsel, met levenslange verlamming of dood tot gevolg. Zelfs het kortstondig inademen van helium kan tot verstikking leiden, terwijl het slachtoffer dat niet eens beseft.

■ Waarschuwen voor helium !

LHet bewust inademen, inhaleren of inslikken van gassen wordt altijd afgeraden. Maar doe dit vooral **nóóit** met helium! Als u ziet dat mensen dit doen, waarschuw hen dan voor de gevaren.

Deze tekst is uitgegeven door de Vereniging van Fabrikanten van Industriële Gassen (VFIG, association des fabricants de gaz industriels). www.vfig.nl

(*) Geschatte aantal : diverse factoren (zoals temperatuur, type ballon, vultechniek) kunnen invloed hebben op het aantal ballonnen

CONTACT

BENELUX NORD – BENELUX NOORD

AIR LIQUIDE B.V.
Strijp T, Building TQ
Achtseweg Zuid 151F
5651 GW Eindhoven
Tel.: 0031 40 2503 503

BENELUX CENTRE – BENELUX CENTER

L'AIR LIQUIDE BELGE S.A.-N.V.
Diamantstraat, 10
B-2200 HERENTALS
Tel.: 0032 (0)3.303.99.41

BENELUX SUD – BENELUX ZUID

L'AIR LIQUIDE BELGE S.A.-N.V.
Avenue du Parc Industriel, 129
B-4041 MILMORT
Tél.: 0032 (0)2.793.38.41

L'AIR LIQUIDE LUXEMBOURG S.A.-N.V.

Zoning Industriel du PED – BP 20
L-4801 RODANGE
Tél.: 00352 (0)208.811.37

www.airliquide-benelux.com

Air Liquide is wereldwijd marktleider op het gebied van gassen, technologieën en diensten voor de industrie en de gezondheidszorg. De Groep is aanwezig in 80 landen, heeft ruim 50.000 medewerkers in dienst en bedient meer dan 2 miljoen klanten en patiënten.

