

JUNIOR

JUNIOR Rollerflam, de perfecte oplossing voor al uw laswerken !

- Koopcilinder
- Geen huurfacturen
- Omruiling vol tegen leeg
- Geen extra kosten voor herkeur of onderhoud van de cilinder
- Gemakkelijk hanteerbaar
- Compact en lichtgewicht cilinder
- Veilig om mee te werken
- Beschikbaar bij uw lokale verdeelpunt

Autogeen lassen **ROLLERFLAM post**



Ref. Post Rollerflam + las-en-snijkit

Nieuw : 90932
Vulling O2 : J1150
Vulling AD : J2150

Halfautomaat lassen **Rollerflam ARCAL 21**



Ref. Rollerflam Arcal 21

Nieuw : 84001
Vulling : J8193

TIG lassen **Rollerflam ARCAL 1**



Ref. Rollerflam Arcal 1

Nieuw : 84007
Vulling : J8197

Lekdetectie **Rollerflam FORMEER**



Ref. Rollerflam Formeer

Nieuw : 198372
Vulling : J4740
Ontspanner Primejet
200-50-120 : 204350
Debietmeter Primeflow
200-30L/MIN : 201200



- Koopcilinder
- Geen huurfacturen
- Omruiling vol tegen leeg
- Geen extra kosten voor herkeur of onderhoud van de cilinder
- Gemakkelijk hanteerbaar
- Compact en lichtgewicht cilinder
- Veilig om mee te werken
- Beschikbaar met of zonder ingebouwde ontspanner
- Beschikbaar bij uw lokale verdeelpunt



Autogeen lassen ALBEE™ Flame Duo



Ref. Post ALbee™ Duo S11

Nieuw : 159311
Laskit : 163062
Snijkit : 163063
Vulling O2 : A1011
Vulling AD : A1910

Halfautomaat lassen ALBEE™ Weld ArMix



Ref. ALbee™ Weld Armix S11

Nieuw : 147327
Vulling : A2611

S13

Nieuw : 164099
Vulling : A2673

TIG lassen ALBEE™ Weld Argon



Ref. ALbee™ Weld Argon S11

Nieuw : 147304
Vulling : A2011

S13

Nieuw : 164095
Vulling : A2003

MAG lassen - INOX ALBEE™ Weld ArMix 2%CO2



Ref. ALbee™ Weld ArMix 2% CO2 S13

Nieuw : 184472
Vulling : A2533