

JUNIOR

Rollerflam • Oxyflam • Easyflam • Ballonal



Gamme étendue de matériel mobile



■ Le gaz autrement

Le gaz en petits emballages, pour • soudage, • brasage, • coupage, • purge, • détection de fuite, et le gonflage de vos ballons

■ L'emballage léger

Du matériel mobile, agréé, diversifié: • poste, • bouteilles, • matériel

■ Plus aucun frais de location

Air Liquide garantit le réapprovisionnement par l'échange de bouteilles vides contre pleines

■ Sécurité optimale

Air Liquide s'engage à assurer gratuitement l'entretien et la réépreuve de chaque bouteille JUNIOR

■ Réseau

La gamme JUNIOR est disponible dans un réseau de distributeurs dans toute la Belgique et le G. D. de Luxembourg



ARCAL 1

- Argon 100%
- Soudage TIG tous métaux
- Soudage MIG alliages légers et cuivreux



S11
11 litres
200 bar
2,3 m³
160 minutes
acier
16 kg
77 cm
14 cm

RÉFÉRENCES BELUX

Nouvelle bouteille :
Recharge :

84a007
J8197

ARCAL 21

- Ar 92% + 8% CO2
- Soudage semi-automatique
- Soudage MAG de l'acier



S11
11 litres
200 bar
2,4 m³
190 minutes
acier
16 kg
77 cm
18 cm

84001
J8193

PRIMEFLOW

- Détendeur Débitmètre Haute Pression - Simple détente
- Montage sur bouteille 200 bar
- En laiton - adapté au soudage MAG et TIG
- Pour argon et argon/CO2



Modèle PRIMEFLOW :	AR/CO2 200-30
Pression maximale d'entrée à 15°C :	200 bar
Débit réglable jusqu'à :	30 l/min

RÉFÉR. BELUX

Primeflow : 201200

(*) Pour un débit moyen de 12 l/min.



ROLLERFLAM S11

le "tout en un" compact pour chantiers mobiles ou dans la construction

- Chauffagistes
- Services de maintenance
- Garagistes
- Applications soudage, brasage, coupage.



OXYFLAM S05

portable et rétractable pour faciliter vos travaux d'installation, rénovation

- Plombiers
- Chauffagistes
- Services de maintenance
- Garagistes
- Applications soudage, brasage.



EASYFLAM S03

le plus petit et plus compact pour réaliser vos petits travaux mobiles et difficiles d'accès

- Plombiers
- Chauffagistes
- Sanitaire
- Bricoleurs



Largeur totale du trolley de roue à roue :	51 cm
Hauteur totale du trolley avec armature :	97 cm
Poids total trolley + bout. pleines+kit soudage :	43 kg
Hauteur maxi des bouteilles :	75 cm
Capacité bouteille O2 sous pression 200 bar :	2,3 m ³
Capacité bouteille AD sous pression 19 bar :	1,6 kg
Autonomie avec buse de 100 l/heure :	14 heures

51 cm
97 cm
43 kg
75 cm
2,3 m ³
1,6 kg
14 heures

41 cm
100 cm (*)
24 kg
66 cm
1 m ³
0,8 kg
7 heures

37 cm
81 cm
20 kg
47 cm
0,5 m ³
0,5 kg
3 heures 30

RÉFÉRENCES BELUX

Nouveau poste sans kit :	92394
Nouveau poste avec kit de soudage :	90888 (avec kit de soudage-coupage 90932)
Nouvelle bouteille O2 :	84009
Nouvelle bouteille AD :	84008
Recharge O2 :	J1150
Recharge AD :	J2150

88578
90952
84005
84006
J1170
J2170

111651
147602
112122
112125
J1190
J2190



KIT DE SOUDAGE SAF

pour postes JUNIOR

■ ROLLERFLAM, ■ OXYFLAM, ■ EASYFLAM



Montage sur postes JUNIOR :

Détendeur EN ISO 2503 :

Chalumeau EN ISO 5172 :

Tuyaux EN ISO 3821 :

Manchettes :

Buses :

Lunettes de protection :

Briquet :

RÉFÉRENCES BELUX

KIT SAF :

ROLLERFLAM S11, OXYFLAM S05, EASYFLAM S2,5

2 détendeurs mano-débitmètre avec bonnettes de protection,

- oxygène P.bar:200 10, Débit Nm³/h:15
- acétylène P.bar:25 <1,5, Débit Nm³/h:1,0

1 chalumeau Varial 400 Compact avec anti-retour intégré

2x 5m de tuyau oxygène et acétylène Ø 6,3mm

/

6 buses remplaçables (40, 63, 100, 160, 200, 250 l/h)

1 paire de lunettes teinte 5

1 allume gaz avec pierres à feu

83947

KIT DE SOUDAGE-COUPAGE SAF

pour poste JUNIOR ■ ROLLERFLAM



ROLLERFLAM S11

2 détendeurs mano-débitmètre avec bonnettes de protection,

- oxygène P.bar:200 10, Débit Nm³/h:15
- acétylène P.bar:25 <1,5, Débit Nm³/h:1,0

1 chalumeau Varial 400 Compact avec anti-retour intégré,
1 chalumeau coupeur Pyrocopt 0

2x 5m de tuyau oxygène et acétylène Ø 6,3mm

2 jeux de manchettes oxygène et acétylène avec ARPF (Anti Retour Pare Flamme) EN730-1

6 buses remplaçables (40, 63, 100, 160, 200, 250 l/h),
1 tête de coupe optionnelle

1 paire de lunettes teinte 5

1 allume gaz avec pierres à feu

83950

Bouteilles S11 légères et transportables pour purger vos installations et détecter les fuites



AZOTE

- Azote 100%
- Purge vos installations
- Gonfle vos pneus



Emballage :	S11
Taille emballage :	11 litres
Pression maximum :	200 bar
Quantité de gaz :	2,3 m³
Durée d'utilisation (*) :	160 minutes
Matière emballage :	acier
Poids bouteille pleine :	15 kg
Hauteur totale :	75 cm
Diamètre extérieur :	18 cm

RÉFÉRENCES BELUX

Nouvelle bouteille :	84010
Recharge :	J3142

S11
11 litres
200 bar
2,3 m³
160 minutes
acier
15 kg
75 cm
18 cm

PRIMEJET

- Détendeur Haute Pression - Simple détente
- Montage sur bouteille 200 bar
- En laiton - adapté aux gaz de qualité industrielle
- Pour azote



Modèle PRIMEJET :	NG 200-50-120
Pression maximale d'entrée à 15°C :	200 bar
Pression de sortie réglable de/à :	5 à 50 bar
Débit nominal en Azote :	120 m³/h

RÉFÉR. BELUX

Primejet :	204350
------------	--------

AZOTE JUNIOR ROLLERFLAM

bouteille légère
2.3 m³
Primejet ou Primeflow





BALLONAL Helium



S05
Ballons latex (*)
Ø25 cm: 100
Ø30 cm: 60
Ø50 cm: 12



S5
5 litres
200 bar
1m³
acier
7,9 kg
69 cm
14 cm

J6100



S11
Ballons latex (*)
Ø25 cm: 220
Ø30 cm: 125
Ø50 cm: 24



S11
11 litres
200 bar
2 m³
acier
14,5 kg
77 cm
18 cm

J6001

RÉFÉRENCES BELUX

Recharge :

BALLONAL Helium

parfait pour chaque occasion:

■ pour les fêtes en famille:

mariage,
baptême,
jubilé,
anniversaire d'enfant,
anniversaire de mariage

■ pour les occasions privées:

garden party,
soirée à thème,
promotion,
animation

■ pour les fêtes d'entreprise:

inauguration,
journée portes-ouvertes,
cocktail,
exposition.

Faites de vos fêtes un moment inoubliable !

⚠ Les dangers de l'hélium gazeux

■ Propriétés

L'hélium est un gaz très léger. Il n'est ni inflammable, ni toxique. L'hélium est inodore, invisible, silencieux et insensible. Il est sept fois plus léger que l'oxygène. C'est pourquoi, lorsqu'il est inhalé, l'hélium reste présent dans les poumons et dans le sang, ce qui risque de compliquer gravement le transport d'oxygène. En effet, l'hélium respiré prend la place de l'oxygène dans les poumons.

■ Les dangers de l'hélium

La respiration d'hélium peut provoquer une mobilité réduite, une perte de conscience, l'asphyxie, voire la mort subite. La perte de conscience peut causer un arrêt respiratoire, et donc une sous-alimentation du cerveau en oxygène. Cela peut entraîner des dommages irréversibles au système nerveux central, causant une paralysie à vie ou la mort. Même la respiration brève d'hélium peut mener à l'asphyxie, et ce sans que la victime ne s'en rende compte.

■ Prévenez les autres des dangers de l'hélium !

La respiration, inhalation ou ingestion consciente de gaz est toujours déconseillée. Mais cela vaut surtout pour l'hélium ! Lorsque vous voyez d'autres le faire, prévenez-les des dangers.

Ce texte est émis par la « Vereniging van Fabrikanten van Industriële Gassen » (VFIG, association des fabricants de gaz industriels). www.vfig.nl

(*) Nombre approximatif : divers facteurs (température, type de ballon, technique de remplissage) peuvent influencer le nombre de ballons

CONTACT

BENELUX NORD – BENELUX NOORD

AIR LIQUIDE B.V.
Strijp T, Building TQ
Achtseweg Zuid 151F
5651 GW Eindhoven
Tel.: 0031 40 2503 503

BENELUX CENTRE – BENELUX CENTER

L'AIR LIQUIDE BELGE S.A.-N.V.
Diamantstraat, 10
B-2200 HERENTALS
Tel. : 0032 (0)2 793 38 41

BENELUX SUD – BENELUX ZUID

L'AIR LIQUIDE BELGE S.A.-N.V.
Avenue du Parc Industriel, 129
B-4041 MILMORT
Tél. : 0032 (0)2.793.38.41

L'AIR LIQUIDE LUXEMBOURG S.A.-N.V.

Zoning Industriel du PED – BP 20
L-4801 RODANGE
Tél. : 00352 (0)208.811.37

www.airliquide-benelux.com

Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 68 000 collaborateurs, le Groupe répond aux besoins de plus de 3 millions de clients et de patients.

